

BLIND JOINT PARTS

ブラインドジョイント部品

－センタージョイントキット5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用－

● 締結方法の詳細はP650をご覧ください。
この部品を使用する際に必要な追加加工

M穴追加加工
☑ P810

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 1箇所のしめこみで固定可能。作業性を更に高めた回り止めタイプを追加しました。

■センタージョイントキット －先入れタイプ－

(標準方向) (90度反転)



－後入れタイプ－ －回り止め付タイプ－




(参考) 本ジョイント使用時のコーナ部


RoHS10

Type	構成部品(各1個)				セットスクリュー	
	ジョイントガイド 種別	材質	センターポスト 種別	材質	サイズ	材質
HMJ	スタンダード	SUS304	先入れ 標準方向	SCS13	No.5: M4×8	SCM435 (表面処理: 黒色酸化皮膜)
HMJR			先入れ 90度反転			
HAMJ			後入れ 標準方向			
HZJ	回り止め機能付	SUS304	先入れ 標準方向	SCS13		
HAZJ			後入れ 標準方向			


■ジョイントガイド(スタンダードタイプ)




■先入れセンターポスト標準方向




■後入れセンターポスト



■ジョイントガイド(回り止め付タイプ)



■先入れセンターポスト90度反転タイプ (下記の使用例のようにしめつけ方向が90度反転します)



対応フレームNo.	【例外】使用不可なフレーム
5-2020*1 5-4040	*1 曲面のあるHFSR5-2020は レンチ穴加工不可の為 使用できません。
5-2040 5-2060 5-2080	
5-4060 5-4080	

型式		付属品				HMJ	HMJR	HAMJ	HZJ	HAZJ	
Type	No.	センターポスト	個数	ジョイントガイド	個数	セットスクリュー	個数	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
								1~99コ	100~120	1~99コ	100~120
HMJ HZJ 先入れ標準方向タイプ	5	先入れ センターポスト5	1	ジョイントガイド5	1	M4×8	1	310	300	360	310
HMJR 先入れ 90度反転タイプ	5	先入れセンター ポスト5反転								—	—
HAMJ HAZJ 後入れタイプ	5	後入れ センターポスト5								360	300



Order
注文例

型式

HMJ5



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷
※P133




ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。



締結方法の詳細はP650をご覧ください。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
出荷量	1~120	121~
数値	通常	お見積り

※表示数量超えは
WOSにてご確認ください。



■特長: 追加加工のご指定が必要なく、センタージョイントが使用できます。(相手側フレームには、加工は必要ありません。)



■センタージョイント 組み込み済 フレーム

JFSM5-2020L

(左端面センタージョイント組込タイプ)

JFSM5-2020W

(両端面センタージョイント組込タイプ)



●ジョイント部材は軽く締め付けた状態で出荷されます。

型式	ジョイント部材 組込	L 指定0.5mm単位	フレーム	組み込みジョイント センタージョイント	個数	締結時に 必要なレンチ	¥フレーム単価 300mm未満 300mm以上(円/m)	約ジョイント 個数
JFSM	5-2020 (左端面のみ)	100~4000	HFS5-2020 (P573)	HMJ5	1	M4用	680 470	430
	W (両端面)				2		1,110 470	860

Alteration
追加加工 ●本ページ掲載以外の追加加工は適用できません。

Alterations	Code	Spec. フレームタイプ/深さ	¥/1Code
右端面タップ追加加工	RTP	右端面	
● JFS□□-□□□□□ 左端面各種ジョイント 組込タイプのみ適用		5-2020 M5 15	180

Alterations	Code	Spec. フレーム H 穴径	¥/1Code
右端面レンチ穴追加加工	RCH RCV		
● JFSC□□-□□□□□ JFSC□□-□□□□□ のみ適用		5-2020 10 7.35	120

BLIND JOINT PARTS

ブラインドジョイント部品

－後入れダブル・パラレルジョイントキット5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用－


● 締結方法の詳細はP652をご覧ください。
この部品を使用する際に必要な追加加工

後入れダブル M穴追加加工
☑ P810

パラレル L穴追加加工
☑ P811

● CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■後入れダブルジョイントキット




RoHS10

HPJN (後入れダブルジョイント)


①後入れダブルジョイントA



②後入れダブルジョイントB



③ジョイントパイプ




部品名	材質
後入れダブルジョイント (A・B)	SCS13
ジョイントパイプ	No.5-20 No.5-25 No.5-60
	SUS304相当 (焼結)
	SUS304
六角穴付ボルト	SUS304

型式	No.	①後入れダブルジョイントA 個数	②後入れダブルジョイントB 個数	③ジョイントパイプ 個数	④六角穴付ボルト 個数	¥基準単価	¥スライド単価
HPJN	5-20 5-40 5-25 5-60	後入れダブルジョイントA5	後入れダブルジョイントB5	1	M3×15 M3×35 M3×20 M3×55	310 360 340 390	290 340 270 320

部品名	L	D	d
ジョイントパイプ5-20	8		
ジョイントパイプ5-40	28		
ジョイントパイプ5-25	13		
ジョイントパイプ5-60	48		

● 締結方法の詳細はP651をご覧ください。



■特長: フレームの横並での接続が可能。つぎたしにも対応できる後入れタイプもご用意しました。

■パラレルジョイントキット

－先入れタイプ－ －後入れタイプ－




(参考) 本ジョイント使用時のコーナ部

HLJ (パラレルジョイントキット先入れタイプ)

HALJ (パラレルジョイントキット後入れタイプ)


■ジョイントガイド(部材①)




部品名	材質	S表面処理
先入れパラレルポスト	SCS13	—
後入れパラレルポスト	SUS304	—
ジョイントガイド	SUS304	黒色酸化皮膜
セットスクリュー	SCM435	黒色酸化皮膜

■パラレルジョイント(部材②)

②-1 先入れパラレルポスト



②-2 後入れパラレルポスト



型式	No.	①②パラレルポスト 個数	③ジョイントガイド 個数	④セットスクリュー 個数	¥基準単価	¥スライド単価
HLJ (先入れタイプ)	5	先入れパラレルポスト5	1	5	360	310
HALJ (後入れタイプ)	5	後入れパラレルポスト5	1	5	360	310

● 締結方法の詳細はP657をご覧ください。



40
アルミフレーム
アクセサリ