

ガス抜きテーパレス1段コアピン(抜き勾配無しコアピン)

—軸径(D)固定タイプ—






価格表 P.557









追加加工価格も数量スライド適用 P.49

材質 硬度	型式			Group	公差	
	Type	Step	Shape		A	L・F
SKD61 48~52HRC	GV-CPPS-	B C D E	S C G T R B	スタンダード	0	+0.02 0
SKH51 58~60HRC	GV-CPHS-				0	(GBのみ) -0.01 (L-0.05)
SKD61 48~52HRC	GV-CPZS-				0	+0.01 0
SKH51 58~60HRC	GV-CPVS-				0	(GBのみ) -0.005 (L-0.05)

Step(段形状) 下図B~Eより選択



Shape(先端形状)



H	型式				指定0.01mm単位		指定0.1mm単位		指定0.005mm単位	指定0.1mm単位	指定0.5mm単位	lmax.	
	Type	Step	Shape	D	L	F	A min.	A max.	C	R	DC		N
3	GV-CPPS- GV-CPHS- GV-CPZS- GV-CPVS-	B C D E	S C G T R B	1	16.50	14.50 L-lmin.	0.50	DC > A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	(D-0.08) ≤ DC ≤ D	0.3~10.0	2.0~50.0
4				1.5									
5				2									
6				3	16.50 120.00	14.50 L-lmin.	0.70	DC > A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	(D-0.08) ≤ DC ≤ D	0.3~10.0	2.0~50.0
7				3.5									
8				4									
9				4.5									
10				5									
11				5.5	16.50 120.00	14.50 L-lmin.	1.00	DC > A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	(D-0.08) ≤ DC ≤ D	0.3~10.0	2.0~50.0
12				6									
13				7									
14				8	16.50 120.00	14.50 L-lmin.	1.50	DC > A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	(D-0.08) ≤ DC ≤ D	0.3~10.0	2.0~50.0
15				9									
16	10	16.50 120.00	14.50 L-lmin.	2.00	DC > A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	(D-0.08) ≤ DC ≤ D	0.3~10.0	2.0~50.0			
17	11												
18	12	16.50 120.00	14.50 L-lmin.	2.00	DC > A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	(D-0.08) ≤ DC ≤ D	0.3~10.0	2.0~50.0			
19	13												

Order 注文例: 型式 - L - F - A - C・R - 先端寸法(K・S・G・Q) - DC(DCX) - N - SV

GV-CPPS-B55 - 58.00 - F40.00 - A4.98 - C0.3 - Q1.0 - DC4.990 - N2 - SV10

GV-CPVS-DR6 - 46.00 - F38.00 - A4.98 - C0.3 - Q1.0 - DCX - N4 - SV15

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: P.557

Alterations 追加加工: 型式 - L - F - A(AAC) - C(CVC)・R(RE) - 先端寸法(K・S・G・Q) - DC(DCX) - N - SV(SVC) - (KC・WKC...etc.)

GV-CPHS-BC6 - 50.00 - F40.00 - A5.00 - G1.0 - DCX - N4 - SV10 - HC8.0

GV-CPPS-CS5 - 58.00 - F50.00 - A4.80 - DC4.690 - N2 - SV15 - NHC-23

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	100
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	300
	HC	ツバ径変更 HC = 指定0.1mm単位 D ≤ HC < H	200
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC = 指定0.1mm単位 D + 0.5 ≤ HCC < H - 0.3	400
	TC	ツバ厚変更 TC = 指定0.1mm単位 1.5 ≤ TC < 4 (L, F寸法は指定寸法通り) 4 - TC ≤ Lmax. - L	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取りが不要)	100
	NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・指定方法は P.536	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	RE	R形状の変更(拡大) RE = 指定0.5mm単位 0.5 ≤ RE ≤ 2.0 F公差は +0.05 となります。	400
	AAC	A min.の加工限界を拡大 AAC = 指定0.1mm単位 l ≤ 10 × AAC	600
	RC	通常R ≤ 0.1をR ≤ 0.05に変更 指定方法 RC	200
	CVC	C寸法を0.01mm単位で指定できます。 0.10 ≤ CVC ≤ 1.00 CVC = 指定0.01mm単位	400
	AC	標準Ks = 45°を角度指定可 AC = 指定1°単位	400
	FC	F寸法をFmin.より短くします。 またL寸法もLmin.より短くします。	1,200
	SVC	SV部をツバ端面まで加工します。 D ≥ 2に適用	600