

六角棒 -SUS304-

寸法精度が高く、きれいな肌が付属の冷間引拔で加工された六角棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。

型式例

型 式

材質記号

形状記号

B


L

SUS304

RHN

14

100



材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。

■ B寸公差

以上	以下	公差
—	10	0~-0.02
11	17	0~-0.15
19	30	0~-0.18
32	50	0~-0.21
54	55	0~-0.3

■ L寸公差

以上	以下	公差
10	999	0~+1
1000	2000	0~+2

B(対辺)

10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35
36 38 41 46 50 54 55

L(長さ)
指定1mm単位

10~2000

製造方法

冷間引拔

六角棒 -SUS303-

寸法精度が高く、きれいな肌が付属の冷間引拔で加工された六角棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが切削性に優れます。

型式例

型 式

材質記号

形状記号

B



L

SUS303

RHN

14

100



材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。

■ B寸公差

以上	以下	公差
—	10	0~-0.02
11	17	0~-0.15
19	30	0~-0.18
32	50	0~-0.21
55	—	0~-0.3

■ L寸公差

以上	以下	公差
10	999	0~+1
1000	2000	0~+2

B(対辺)

10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35
36 38 41 46 50 55

L(長さ)
指定1mm単位

10~2000

製造方法

冷間引拔

六角棒 -SUS316-

寸法精度が高く、きれいな肌が付属の冷間引拔で加工された六角棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で耐食性、耐酸性に優れています。

型式例

型 式

材質記号

形状記号

B


L

SUS316

RHN

14

100



材質管理の為に塗料が一部表面に付着している場合があります。

■ B寸公差

以上	以下	公差
—	10	0~-0.02
11	17	0~-0.15
19	30	0~-0.18
32	50	0~-0.21
54	55	0~-0.3

■ L寸公差

以上	以下	公差
10	999	0~+1
1000	2000	0~+2

B(対辺)

10 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36
38 41 46 50 54 55

L(長さ)
指定1mm単位

10~2000

製造方法

冷間引拔