



■L寸固定・L寸指定タイプ

W	Ls	L1	L2	H	E	S	型式	Shape1	Shape2			L	ℓまたはF	P			
									Type	D	A形状	B形状	C形状				
13	22	15.5	11	12.5		4	RFAN (L寸固定) RFAL (L寸指定)	8	-	1 1.5	1.25	2	RFAN L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50	14	3		
15	24	16.5	12	14.5	3	5		10	3	1 1.5 2	1.25 1.75	2.5		15	8~30	4	
18	27.5	18.5	14	17.5	4	6		13	*Y	3 4	1 1.5 2 2.5	1.25 1.75 2.25	2.5 3		16	5	10~30
21	30	19.5	15	20.5	5	10		16	3 4 *5 *6	1 1.5 2 2.5	1.25 1.75 2.25	2.5 3 *3.5 *4	20	6	20.0~60.0		
														RFAN L寸固定タイプ 30 35 40 50 60	22	12~30	8

※ Shape1がYの場合・A5～6・B3～4・C3.5～4は製作不可となります。

※ Shape1がNの場合、Shape2は指定不要です。



型式 - Shape1 - Shape2 - L - F - P
RFAN13 - I - C2.5 - 30 - P5
RFAL13 - I - C2.5 - 31.2 - F20 - P6



2 日目出荷
出荷日

ご注文締切
ストーク A 翌日出荷 500円/1本
PM 6:00迄
P48

③

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

Type	D	Shape	¥基準単価 1~4本	
			RFAN	RFAL
RFAN	8	N	8,500	10,000
	10	I	9,900	11,400
RFAL	13	Y	12,800	14,300
	16	N	8,400	9,900
	16	I	9,800	11,300
	16	Y	12,700	14,200



型式 - Shape1 - Shape2 - L(LC) - F - P - (LKC・GC・EQ・SL・EC)
RFAN13 - I - C2.5 - LC28.01 - P5 - LKC
RFAL13 - I - A4 - 31.2 - F20 - P6 - GC7

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code			
			LC	LKC	GC	EC
		全長変更 20<LC<Lmax. ● L寸固定タイプに適用 LKC併用時、LC=指定0.01mm単位可 ● ℓは(L-LC)分短くなります。 ℓ(F)≥E+1	200			
		全長公差変更 $L_{-0.2}^{+0.2}$... $L_{-0.02}^{+0.02}$ ● L寸指定タイプの場合、 L寸0.01mm単位指定可	200			
		Shape2 A形状テーパ角度GC°選択 GC°選択 10° 7° 指定方法 10° ... GC10 7° ... GC7 ● D8は適用不可	0			

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code			
			SL	EC	GC	EC
		スブルーロック部加工 指定方法 SL-G1 G=指定1'単位 0≤G≤5				
		P P1 N E				
		3 3.5 6 3				
		4 4.6 8 4				
		5 5.8 10 5				
		6 6.8 8 4				
		8 9 10 5				

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code			
			EC	EC	EC	EC
		六角レンチ溝深さE寸法を変更します。				
		D EC寸法選択				
		8・10 4・5				
		13 3・5				
		16 3・4				

※六角穴部の面粗度向上により、EQ追加工は廃止になりました。