



## 冷却水用ジョイント


—スリムデザインソケット—



| 対応プラグ                 | プラグとの接続部 |                | D <sub>2</sub> | L  | d <sub>1</sub> | ホース取付部 |    | 型 式                       |     | ¥基準単価<br>1～9本 |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----|----------------|--------|----|---------------------------|-----|---------------|
|                       | 穴径V      | D <sub>1</sub> |                |    |                | a      | E  | Type                      | No. |               |
| 冷却水用ジョイント<br>先端径V=9.4 | 9.4      | 17             | 17.5           | 50 | 6              | 8.9    | 21 | ホース取付用<br>F120-MJTSH (黄銅) | 2   | 1,790         |
|                       |          |                |                |    | 7              | 11.5   | 21 |                           | 3   | 1,900         |



| 対応プラグ                 | プラグとの接続部 |                | L    | E    | B  | テーパメネジ<br>Rc(PT) | 型 式                       |     | ¥基準単価<br>1～9本 |
|-----------------------|----------|----------------|------|------|----|------------------|---------------------------|-----|---------------|
|                       | V        | D <sub>1</sub> |      |      |    |                  | Type                      | No. |               |
| 冷却水用ジョイント<br>先端径V=9.4 | 9.4      | 17             | 41.5 | 15.5 | 17 | 1/4              | オネジ取付用<br>F120-MJTFF (黄銅) | 2   | 2,500         |





| 対応プラグ                 | プラグとの接続部 |                | L<br>(参考) | d <sub>1</sub> | ホース取付部 |      | 型 式                          |     | ¥基準単価<br>1～9本 |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------|------------------------------|-----|---------------|
|                       | V        | D <sub>1</sub> |           |                | a      | E    | Type                         | No. |               |
| 冷却水用ジョイント<br>先端径V=9.4 | 9.4      | 17             | (52)      | 6              | 9.5    | 31.5 | ホース取付用L字形<br>F120-MJTSL (黄銅) | 2   | 2,600         |

① 対応プラグ：ミスミ冷却水用ジョイントプラグ JPJH・JPJ・LJPJ・LJPJH・JPLJ・JPLJM ② P.1182・1183

③ 接続対応早見表 ④ P.1169 ⑤ ソケットプラグ概要 ⑥ P.1171・1172・1509～1512


⑦ 常圧980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下でご使用ください。

⑧ 水温120℃以下でご使用ください。




## 冷却水用ジョイント

—プラグ—



| 対応ソケット                               | ソケットとの接続部 |      | L    | D <sub>1</sub> | 六角対辺<br>B | 六角レンチ穴<br>○d | テーパメネジ<br>R(PT) | l <sub>1</sub> | 型 式              |     | ¥基準単価<br>1～9本 |
|--------------------------------------|-----------|------|------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----|---------------|
|                                      | V         | ℓ    |      |                |           |              |                 |                | Type             | No. |               |
| 冷却水用ジョイント<br>シリーズ<br>ソケット穴径<br>V=9.4 | 9.4       | 10.4 | 22.4 | 13             | —         | ○5           | 1/8             | 9              | 六角穴付<br>JPJ (黄銅) | 1   | 200           |
|                                      |           | 13.4 | 24.4 | 14             | —         |              | 1/4             | 11             |                  | 2   | 230           |
|                                      |           |      | 32.4 | 13             | 19        |              | 3/8             | 12             |                  | 3   | 350           |




| 対応ソケット                               | ソケットとの接続部 |      | L    | D <sub>1</sub> | 六角対辺<br>B | 六角レンチ穴<br>○d | テーパメネジ<br>R(PT) | l <sub>1</sub> | 型 式                    |     | ¥基準単価<br>1～9本 |
|--------------------------------------|-----------|------|------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-----|---------------|
|                                      | V         | ℓ    |      |                |           |              |                 |                | Type                   | No. |               |
| 冷却水用ジョイント<br>シリーズ<br>ソケット穴径<br>V=9.4 | 9.4       | 10.4 | 24.4 | (13.5)         | 12        | ○5           | 1/8             | 9              | 六角ツバ・六角穴付<br>JPJH (黄銅) | 1   | 290           |
|                                      |           |      | 26.4 | (15.5)         | 14        |              | 1/4             | 11             |                        | 2   | 300           |

① 接続対応早見表 ② P.1169

③ 常圧980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下でご使用ください。

④ このプラグはスリムデザインソケットに対応します。⑤ P.1181

⑥ ソケット・プラグ概要 ⑦ P.1171・1172・1509～1512



| 冷却用プラグ(標準タイプ) |     |                     |         |                               |      | 取付穴         |           |                     |                          |     |
|---------------|-----|---------------------|---------|-------------------------------|------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----|
| 型 式           |     | テーパ<br>オネジ<br>R(PT) | 全長<br>L | オネジ部<br>の長さ<br>ℓ <sub>1</sub> | x1   | x2<br>(参考値) | C         | Z(ザグリ穴径)            | テー<br>メネ<br>Rc(PT)       |     |
| Type          | No. |                     |         |                               |      |             |           | ザグリ<br>深さF<br>(参考値) | 六角<br>使用時<br>ソケット<br>使用時 |     |
| JPJH          | 1   | 1/8                 | 24.4    | 9                             | 15.4 | 2～4         | 2mm<br>未満 | 15.4+x <sub>2</sub> | 18～ 20～                  | 1/8 |
|               | 2   | 1/4                 | 26.4    | 11                            | 15.4 | 2～4         |           | 15.4+x <sub>2</sub> | 18～ 23～                  | 1/4 |
| JPJ           | 1   | 1/8                 | 22.4    | 9                             | 13.4 | 2～4         |           | 13.4+x <sub>2</sub> | 18～ —                    | 1/8 |
|               | 2   | 1/4                 | 24.2    | 11                            | 13.4 | 2～4         |           | 13.4+x <sub>2</sub> | 18～ —                    | 1/4 |
|               | 3   | 3/8                 | 32.4    | 12                            | 17.4 | 3～5         |           | 17.4+x <sub>2</sub> | 22～ (29～)                | 3/8 |

① スリムデザインソケットと組み合わせて使用する場合C寸法2mm未満にご注意ください。

備考：1.C寸法が2mmを超えると、冷却用プラグにソケットを差し込む時にソケットが金型にぶつかり、装着できなくなりますのでご注意ください。  
2.X<sub>2</sub>(参考値)は、ネジ下寸法およびタップの切り込み深さ、仕上げの程度により異なります。  
3.JPJの( )内寸法は、外側六角ツバをJIS B4636ソケットレンチを使用して取り付ける場合のザグリ径を示します。

