

紙ベーク
グレード

HEAT INSULATION SHEETS

断熱板



ボルト4穴タイプ、ボルト6穴タイプ
以外の穴加工はこちら

☎ P.1309

2日納期短縮
出荷期短縮

断熱板 断熱板特注穴加工に対応いたします。
穴加工特注品のご相談は以下まで。
特注 穴加工 断熱板 断熱板特注窓口
専用ライン ☎ 03-5805-7232
FAX 03-5805-7235
MAIL coto@misumi.co.jp

☎ 追加加工価格も数量スライド適用 ☎ P.49



Price
価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応			個別対応 大口
数 量	1～9	10～20	21～30	31～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Alterations
追加加工

型 式 - A - B - T - D - E - S - F - G - (DW...etc.)
HIPPS-4H - A420 - B350 - T10 - D60 - E360.0 - S300.0 - DW120

☎穴加工付タイプに適用

Alterations	Code	Spec.	¥/tCode
DW DDW DT DDT	DW DDW DT DDT	DW・DT : D穴2ヶ所加工 DDW・DDT : D穴3ヶ所加工 DW DDW DT DDTは、F・G点からのセンター振り分けです。 DW DDW DT DDT = 指定1mm単位 D+8≤DW≤A-(D+16) (D×2)+16≤DDW≤A-(D+16) D+8≤DT≤B-(D+16) (D×2)+16≤DDT≤B-(D+16)	DW・DT 300 DDW・DDT 400
ZC	ZC	T=5の皿ボルトM5用穴加工を 低頭ボルトM4用ザグリ加工に 変更します。(☎ P.1319) d1=8, d2=4.5, t=3	0
HK	HK	ボルト穴を 通り穴に変 更します。 ボルト穴径 を選択	4穴タイプ →200 6穴タイプ →300

■寸法固定タイプ

型 式	T	A	¥基準単価 1~9枚
			B
			300 400 500
	3	300	1,780
		400	2,320
		500	2,860
		600	3,490
		700	—
		800	—
	5	300	2,770
		400	4,030
		500	5,020
		600	6,280
		700	—
		800	—
	10	300	6,550
		400	8,620
		500	10,780
		600	12,850
		700	—
		800	—
	15	300	7,720
		400	11,860
		500	14,650
		600	18,250
		700	—
		800	—

一寸法固定タイプ
HIPP

■寸法指定タイプ・穴加工付タイプ

型 式	T	A	¥基準単価 1~9枚
			B
			20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 451~500 501~550 551~600
	3	20~50	100
		51~100	230
		101~150	230
		151~200	300
		201~250	380
		251~300	430
		301~350	480
		351~400	540
		401~450	600
		451~500	660
		501~550	740
		551~600	800
		601~650	850
		651~700	910
		701~750	970
		751~800	1,020
	5	20~50	150
		51~100	300
		101~150	370
		151~200	450
		201~250	530
		251~300	600
		301~350	680
		351~400	750
		401~450	790
		451~500	920
		501~550	1,030
		551~600	1,110
		601~650	1,190
		651~700	1,260
		701~750	1,340
		751~800	1,420
	10	20~50	290
		51~100	560
		101~150	700
		151~200	840
		201~250	990
		251~300	1,130
		301~350	1,240
		351~400	1,330
		401~450	1,420
		451~500	1,600
		501~550	1,920
		551~600	2,060
		601~650	2,200
		651~700	2,350
		701~750	2,490
		751~800	2,640
	15	20~50	290
		51~100	560
		101~150	700
		151~200	840
		201~250	990
		251~300	1,120
		301~350	1,270
		351~400	1,410
		401~450	1,560
		451~500	1,700
		501~550	1,920
		551~600	2,060
		601~650	2,200
		651~700	2,350
		701~750	2,490
		751~800	2,620

一寸法指定タイプ
HIPPS

一寸穴加工付タイプ
HIPPS価格(右表)に
ボルト穴加工料金が
加算されます。

HIPPS-4H

4穴タイプ(HIPPS+1,000円)

HIPPS-6H


6穴タイプ(HIPPS+1,500円)

☎φDを0でご指定頂いた場合は-200円となります。

☎穴加工付タイプは
T≥5
A≥45, B≥45に適用

一寸法固定・寸法指定タイプ

HIPP・HIPPS (A, B=20~)



T公差

T	3	5	10	15
公差	±0.2	±0.3	±0.45	±0.55

■ボルトサイズ表(ボルト ☎ P.1317)

T	d1	d2	t	ボルト(推奨)
10	11	6.5	7	CB6
15	14	9	9	CB8

☎F・G指定なしの時


F=A/2

G=B/2

☎ボルト穴位置E・Sはセンター振り分けです。



一寸ボルト穴4穴タイプ

HIPPS-4H (A, B=45~)



一寸ボルト穴6穴タイプ

HIPPS-6H (A, B=45~)



■寸法指定タイプ

型 式	指定1mm単位	選択 T
	A	B
	20~50	20~50
	51~100	20~100
	101~150	20~150
	151~200	20~200
	201~250	20~250
	251~300	20~300
	301~350	20~350
	351~400	20~400
	401~450	20~450
	451~500	20~500
	501~550	20~550
	551~600	—
	601~650	—
	651~700	—
	701~750	—
	751~800	—

一寸ボルト穴 4穴タイプ
d1+8≤E≤A-(d1+8)
d1+8≤S≤B-(d1+8)

一寸ボルト穴 6穴タイプ
2×d1+16≤E≤A-(d1+8)
D+4<E
d1+16≤S≤B-(d1+8)
D+d1+4<S

D/2+8≤F≤A-(D/2+8)
D/2+8≤G≤B-(D/2+8)

☎F・G指定なしの時
F=A/2 G=B/2

☎D0の場合は指定不要

HKコード使用時
d1寸 → d寸となります。

■寸法固定タイプ

型 式	A	B	選択 T
	300	300	3
	400	300	3
	400	400	3
	500	300	5
	500	400	5
	600	500	10
	700	400	15
	700	500	15
	800	500	15

■穴加工付タイプ

型 式	指定1mm単位	選択 T	D	指定0.5mm単位	指定1mm単位
	A	B		E・S	F・G
	45~50	45~50			
	51~100	45~100			
	101~150	45~150			
	151~200	45~200			
	201~250	45~250			
	251~300	45~300			
	301~350	45~350			
	351~400	45~400			
	401~450	45~450			
	451~500	45~500			
	501~550	45~550			
	551~600	—			
	601~650	—			
	651~700	—			
	701~750	—			
	751~800	—			

☎*0 → φDの穴加工はいたしません。



Order
注文例

型 式 - A - B - T - D - E - S - F - G
HIPP - 400 - 400 - 10
HIPPS - A235 - B 85 - T10
HIPPS-4H - A420 - B350 - T10 - D60 - E360.0 - S300.0

• HIPP・HIPPS

2 日目出荷



ストック T 当日出荷 1,600円/1本
ストック A 翌日出荷 800円/1本

☎注文締切

正午迄 ☎ P.48

• HIPPS-4H・HIPPS-6H

3 日目出荷

☎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円