


ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR SLEEVES FOR DIE CAST

ダイカスト用ストレートエジェクタスリーブ




H	型式		L 指定0.1mm単位	V 指定0.5mm単位
	Type	D		
10	DESL	6	50.0~250.0	2.5~4.0
13		8		2.5~6.0
15		10	50.0~300.0	2.5~8.0
17		12		3.0~10.0

(?) DESLはV寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部分にも窒化処理がかかる場合があります。

Order
注文例
型式 - L - V
DESL - 200.1 - V 4.5

Delivery
出荷日
3 日目出荷



Alterations
追加工

型式 - L - V - (KC・WKC等)
DESL - 200.1 - V 4.0 - KC 4.5

※ CGX・RGX・CGZ・RGZはストーク不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=指定0.1mm単位 D/2≤KC<H/2	100
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 D/2≤WKC<H/2	200
	KAC KBC	KAC,KBC=指定0.1mm単位 D/2≤KAC<KBC<H/2	300
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 D/2≤RKC<H/2	200
	DKC	DKC=指定0.1mm単位 D/2≤DKC<H/2	300
	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定1°単位 D/2≤KGC<H/2, 0<AG<360	300
	KTC	KTC=指定0.1mm単位 D/2≤KTC<H/2	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 5.0≤TC<10,10-TC≤Lmax.-L L,(L-S)寸法は指定寸法通り	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	CW	逃げ穴2段加工 (逃げ穴Cを2段にして広げます。) CW=指定0.1mm単位 W=指定5mm単位 V+1.0≤CW≤V max.+0.5 10≤W≤L-S-10,W≤200	1,000
	CGX	CGX=指定0.1mm単位 0.2≤CGX≤1.5 and CGX≤ D-V / 2 -0.1 ※ RGX・CGZ・RGZ併用不可	1,500
	RGX	RGX=指定0.1mm単位 0.3≤RGX≤1.5 and RGX≤ D-V / 2 -0.1 ※ CGX・CGZ・RGZ併用不可	2,000
	CGZ	CGZ=指定0.1mm単位 0.2≤CGZ≤1.0 and CGZ≤ D-V / 2 -0.1 ※ CGX・RGX・RGZ併用不可	2,500
	RGZ	RGZ=指定0.1mm単位 0.5≤RGZ≤1.0 and RGZ≤ D-V / 2 -0.1 ※ CGX・RGX・CGZ併用不可	3,000

■数量スライド価格 (?) 円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応				
	1~4	5~12	13~19	20~50	51~
値引率	基準単価 5%	5%	10%	15%	お見積り

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	¥基準単価 1~4本			
	Type	D	L50.0~L150.0	L150.1~L300.0
DESL	6		3,330	4,500
	8		3,510	5,400
	10		3,690	6,030
	12		4,050	6,570