


CUTTING PINS FOR TRIMMING PROCESS

トリム型用バリ取りカッターピン


追加加工価格も数量スライド適用 P.49



H	型 式		D	L 指定0.01mm単位	指定0.01mm単位			Kmax.	B 指定1mm単位	R 指定0.1mm単位
	Type	刃先形状			A min. P max.	R min. P max.	E W			
8	DCP	A R E	5	50.00~200.00	3.00~ 4.99	1.50~ 4.80	1.00~	4.9	A 10 ≤ B ≤ 50 and B ≤ L - 40 R E 10 ≤ B ≤ 50 and B ≤ W × 30 and B ≤ L - 40	0.2 ≤ R ≤ 1.0 and R < $\frac{W}{2} - 0.5$
9			6		4.00~ 5.99	2.00~ 5.80		5.9		
10			7		5.00~ 6.99	2.50~ 6.80		6.9		
11			8		6.00~ 7.99	2.50~ 7.80		7.9		
15			10		8.00~ 9.99	3.00~ 9.80		9.9		
17			12		10.00~11.99	4.00~11.80		11.9		

※ P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。※ P ≥ W、E P ≥ W + 0.5

Order 注文例	型 式	L	P	W	B	R(Rのみ)	Delivery 出荷日	5	日日出荷
	DCPA 8	150	P6.00		B30				
	DCPR 10	130	P8.00	W5.30	B40	R0.5			



Alterations 追加加工	型 式	L	P	W	B	R(Rのみ)	(AKC・AWC ... etc.)
	DCPA8	150	P6.00		B30		TC3

刃先形状 Aのみ

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
KC	KC	KC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ KC < H/2	100
WKC	WKC	WKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ WKC < H/2	200
KAC KBC	KAC KBC	KAC,KBC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ KAC < KBC < H/2	300
RKC	RKC	RKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ RKC < H/2	200
DKC	DKC	DKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ DKC < H/2	300
KGC	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定1°単位 D/2 ≤ KGC < H/2, 0 < AG < 360	300
KTC	KTC	KTC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ KTC < H/2	400

刃先形状 R Eのみ

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
AKC	AKC	AKC=指定1°単位 0 < AKC < 360 AKC0は指定不要	200
AWC	AWC	AWC=指定1°単位 0 ≤ AWC < 360	300
ARC	ARC	ARC=指定1°単位 0 ≤ ARC < 360	300
ADC	ADC	ADC=指定1°単位 0 ≤ ADC < 360	400
KGA	KGA	KGA=指定1°単位 0 < KGA < 360	300
NHN	NHN	KGB=指定1°単位 0 < KGB < 360	300

全形状に適用

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
HC	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H	200
HCC	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3	400
TC	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0 ≤ TC < 4 (L寸法は指定寸法通り) 4-T ≤ Lmax.-L	200
NHC	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	100
NHN	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58	100

Price  
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~4 5~12 13~19 20~50 51~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

※表示数量超えは  
WOSにてご確認ください。

■基準単価

D	A			R			E		
	L50.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L50.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L50.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00
5	770	810	860	4,500	4,820	5,430	5,500	5,820	6,430
6	880	920	960	4,640	4,970	5,300	5,640	5,970	6,300
7	1,010	1,040	1,080	4,810	5,160	5,510	5,810	6,160	6,510
8	1,050	1,080	1,130	4,930	5,310	5,690	5,930	6,310	6,690
10	1,310	1,350	1,410	5,470	5,920	6,360	6,470	6,920	7,360
12	1,570	1,620	1,690	6,270	6,700	7,200	7,270	7,700	8,200

部  
品  
ダイ  
カス  
ト  
型  
用