


## スライド式エアーニッパー

-横型スライド式/横型スライドベース式-

ブレードは別売

① 本商品は日本国内のみの販売となります。

## ■横型スライド式

MGT-NY□□ (引きタイプ)  
MGT-NY□□R (押しタイプ)


① ブレードは別売りです。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。

切断能力φ (mm) 軟質樹脂 硬質樹脂	空気消費量 (cm³/回)	重量 (g)	スライドタイプ	各部寸法 (mm)							チューブ 外径×内径	型 式	¥基準単価 1~9本			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
3.0 3.5	2.0 2.3	48 68	155 210	引き 押し	8.6	75.9	40.9	25.0	10.0	15.0	M4	23.0	47.6	3.0	MGT-NY05 MGT-NY05R MGT-NY10 MGT-NY10R MGT-NY15 MGT-NY15R	19,800 19,800 21,300 21,300 22,600 22,600
				引き 押し	8.8	82.1	42.1	30.0	10.0	20.0	M4	28.0	51.6	5.0		
4.0	2.6	136	319	引き 押し	10.2	93.0	48.0	35.0	10.0	25.0	M4	33.0	58.0	5.0	MGT-NY10 MGT-NY10R	23,800 23,800

・使用空気圧力: 0.4~0.5MPa

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■横型スライドベース式

MGT-NY10G (引きタイプ)  
MGT-NY10GR (押しタイプ)

① ブレードは別売りです。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。

切断能力φ (mm) 軟質樹脂 硬質樹脂	空気消費量 (cm³/回)	重量 (g)	スライドタイプ	各部寸法 (mm)							チューブ 外径×内径	型 式	¥基準単価 1~9本			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
3.5	2.3	68	275	引き 押し	8.8	82.6	29.6	35	18	20	M4	28	54	5	4×2.5 MGT-NY10G MGT-NY10GR	24,400 24,400

・使用空気圧力: 0.4~0.5MPa

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例  
型 式  
MGT-NY10Delivery  
出荷日  
在 庫 品  
翌日出荷  
P.47

① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。


## スライド式エアーニッパー

-縦型スライド式/横型複動スライド式-

ブレードは別売

① 本商品は日本国内のみの販売となります。

## ■縦型スライド式

MGT-NT10 (引きタイプ)  
MGT-NT10R (押しタイプ)

① ブレードは別売りです。

※LOCK機能は、刃開き調整ねじのゆるみ防止です。

切断能力φ (mm) 軟質樹脂 硬質樹脂	空気消費量 (cm³/回)	重量 (g)	スライドタイプ	各部寸法 (mm)							チューブ 外径×内径	型 式	¥基準単価 1~9本		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3.5	2.3	82	515	引き 押し	11.0	73.0	8.0	53.0	12.0	24.0	M4	38.0	92.1	6×4 MGT-NT10 MGT-NT10R	23,800 23,800

・使用空気圧力: 0.4~0.5MPa

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例  
型 式  
MGT-NT10Delivery  
出荷日  
在 庫 品  
翌日出荷  
P.47

① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。