


# スライドブラケット

—ネジ穴タイプ—



① 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。  
他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。

## ■スライドブラケット (取付ボルトなし)

A	B	T	G	W	F	F1	E	M×P	重量 (g) <sup>※1</sup>		型式		取付長穴 W	板厚 T	¥基準単価 1~10本	
									T5	T8	Type	M			T5	T8
76	24	8	64	5.5	40	7	12	M6×P0.75	21	34	FP-SLBCM	1W5.5 (長穴1本)	T5	560	560	
								M8×P0.75	21	34				560	560	
								M10×P1.0	21	33				560	560	
								M14×P1.0	20	31				580	580	
								M16×P1.0	19	30				580	580	
								M6×P0.75	18	29				620	620	
								M8×P0.75	18	29		2W5.5 (長穴2本)	T8	620	620	
								M10×P1.0	18	28				620	620	
								M14×P1.0	17	27				690	690	
								M16×P1.0	16	26				720	720	

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

① 取付ボルトは付属されません。付属が必要な場合は、下記表の「取付ボルトセット品」の型番を選択ください。

## ■スライドブラケット (取付ボルトセット品)

型式		取付長穴 W	板厚 T	取付ボルト	¥基準単価 1~10本	
Type	M				T5	T8
FP-SLBCM	6	1W5.5 (長穴1本)	T5	AS1M5 (M5ボルト1本)	610	610
	8				610	610
	10				610	610
	14				630	630
	16				630	630
	6	2W5.5 (長穴2本)	T8	AS2M5 (M5ボルト2本)	670	670
	8				670	670
	10				670	670
	14				740	740
	16				770	770


① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 — 取付長穴 — T — 取付ボルト  
FP-SLBCM10 — 1W5.5 — T5  
FP-SLBCM14 — 2W5.5 — T8 — AS2M5




Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P355  
ご希望により18:00迄、  
当日出荷受付いたします。



# スライドブラケット

—クランプタイプ—



① 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。  
他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。

② シャフトをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけてください。

## ■スライドブラケット (取付ボルトなし)

A	B	T	G	W	F	F1	E	クランプ用ボルト	重量 (g) <sup>※1</sup>	型式		取付長穴 W	¥基準単価 1~10本
										Type	D		
85	24	8	64	5.5	40	6	—	M4×P0.7 1本 (付属品)	33	FP-SLBCD	10	1W5.5 (長穴1本)	780
									31		15		800
									28		20		820
									28		10	2W5.5 (長穴2本)	880
									26		15		900
									23		20		920

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		取付長穴 W	取付ボルト	¥基準単価 1~10本	
Type	D			T5	T8
FP-SLBCD	10	1W5.5 (長穴1本)	AS1M5 (M5ボルト1本)	830	
	15			850	
	20			870	
	10		2W5.5 (長穴2本)	930	
	15			950	
	20			970	

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例  
型式 — 取付長穴 — T — 取付ボルト  
FP-SLBCD20 — 2W5.5  
FP-SLBCD10 — 1W5.5 — AF1M5



Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P355

ご希望により18:00迄、  
当日出荷受付いたします。