

Alterations	Code	Spec.	¥/1Co
	AKC	AKC=指定1°単位 ♡ 0<AKC<360 ♡ AKC0は指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ♡ 0≤AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ♡ 0≤ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ♡ 0≤ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ♡ 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 ♡ 0<KGB<360	300

Alterations	Code	Spec.	¥1/Code
	KAC KBC	寸法違いツバカット $P/2 \leq KAC < H/2$ KBC = 指定0.1mm単位のみ $KAC < KBC < H/2$ ☒ 他ツバカット加工との併用不可	300
	HC	HC = 指定0.1mm単位 ☒ $P+1 \leq HC < H$	200
	TC	TC = 指定0.1mm単位 ☒ $2.0 \leq TC < 4$ (L, F寸法は指定寸法通り) ☒ $4 - TC \leq L_{max} - L$	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は ☒ P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は ☒ P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NKC	ツバカット無し ☒ 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30Aに適用 ☒ HC・TC・NHC・NHNのみ併用可	0

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～4	5～12	13～49	50～100	101～
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

H	T	型 式			指定0.01mm単位	
		Type	先端形状	P	L	
3	4	EPDS ($P_{-0.005}^0$)	1A 11A 21A 31A 2A 12A 22A 32A 3A 13A 23A 4A 14A 24A 5A 15A 25A 6A 16A 26A 7A 17A 27A 8A 18A 28A 9A 19A 29A 10A 20A 30A	1.5	50.00～250.00	
4				2		
5				2.5		
6				3		
7				3.5	50.00～300.00	
8				4		
				4.5		
				5		
9				EPD ($P_{-0.02}^{-0.01}$)	5.5	50.00～350.00
					6	
10		6.5				
11		7				
15		8				
17		10				
			12			

❗ 先端形状1A～32Aは  P.97～100より選択してください。



Order 注文例

型 式		
Type	先端形状	P
EPD	2A	10

 —

L

 —

A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順

Delivery
出荷日

3 日目出荷