



刻印付ストレートエジェクタピン
-全長指定タイプ-


追加工価格も数量スライド適用 P.49

		RoHS		型式	ツバ厚	P公差
Type	Character			Type	Character	
EPH	M	4mm (T4)	0	EPH	5M	6 - 200.00 -
EPHJ	MR	6・8mm (JIS)	-0.005	EPH	3M	5 - 184.25 -
(連番指定)		4mm (T4)	-0.01			
		6・8mm (JIS)	-0.02			



刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

軸径精度保証範囲(詳細 P.1493)
T4 … x1 max.30
JIS … x1 max.35



M 材質 SKH51
H 硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)
0.3≤P≤12	1.5≤P≤12	2.8≤P≤12	3.6≤P≤12	4.5≤P≤12

成形品の文字順序でご発注ください。文字フォントは P.122をご参照ください。

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位	刻印文字 (丸ゴシック体)
H	T	H	T	Type	Character	P	L
3	4	5	6	EPH (P-0.005)	—	0.3	40.00~60.00
						0.4 0.5	40.00~100.00
						0.6 0.7 0.8 0.9	40.00~150.00
						1 1.1 1.2 1.3 1.4	40.00~200.00
						1.5	40.00~250.00
						1.6	40.00~250.00
						1.7 1.8 1.9	40.00~200.00
						2	40.00~250.00
						2.1	40.00~250.00
						2.2 2.3 2.4	40.00~200.00
4	5	6	7	EPHE (P-0.01)	連番指定	2.5	40.00~250.00
						2.6	40.00~250.00
						2.7 2.8 2.9	40.00~200.00
						3	40.00~250.00
						3.1	40.00~250.00
						3.2 3.3 3.4	40.00~200.00
						3.5 3.6	40.00~250.00
						3.7 3.8 3.9	40.00~200.00
						4	40.00~250.00
						4.5	40.00~250.00
5	6	7	8	EPHJ (P-0.02)	1MR 2MR	5	40.00~250.00
						5.5	40.00~250.00
						6	40.00~250.00
						6.5	40.00~250.00
						7	40.00~250.00
						8	40.00~250.00
						9	40.00~250.00
						10	40.00~250.00
						12	40.00~250.00
						13	40.00~250.00

/(スラッシュ)は/で、-(マイナス)は#で、□(スペース)は%で、@(ナガロ)は@で、.(ビリオド)は&でご指定ください。

1MR、2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。

1MRの場合は、「[]」の次は「[]」となります。

2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目「[]」、「[]」の次は二桁目を繰り上げ、「[]」、「[]」から連番します。

1MR・2MRの場合は、数字・アルファベット以外はご指定いただけません。

1MR(例) EPH1MR2-150-1を5本発注の場合、刻印文字「[1 2 3 4 5]」

EPH1MR3-150-2を3本発注の場合、刻印文字「[A B]」

2MR(例) EPH2MR4-100-01を4本発注の場合、刻印文字「[0 1 0 2 0 3 0 4]」

EPH2MR4-100-A8を4本発注の場合、刻印文字「[A8 A9 B0 B1]」

EPH2MR6-150-1を6本発注の場合、刻印文字「[1Y 1Z 2A 2B 2C]」

文字数と軸径(P)

文字数	P
1M・1MR (1文字)	0.3~12
2M・2MR (2文字)	1.5~12
3M (3文字)	2.8~12
4M (4文字)	3.6~12
5M (5文字)	4.5~12

刻印文字

0~9, A~Z, /><+, -., ., @, &

Order 注文例	型式 Type	Character	P	L	刻印文字 (0~9, A~Z.)
	EPH	5M	6	200.00	ABC20
	EPH	3M	5	184.25	@/+

Delivery 出荷日	• P0.3~0.5	• P0.6以上	ご注文締切
	3 日目出荷	3 日目出荷	3本以上で1明細行当たり一律1,350円
			PM 6:00迄 P.48

Alterations 追加工	型式 EPH5M	Character 6	L - 200.00 -	刻印文字 ABC20	AKC120
					NHC・NNH・GCB・GCD・ECはストーク不可

※ NHC・NNH・GCB・GCD・ECはストーク不可

Alterations 追加工	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ AKC0は指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC<H/2 KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300

Alterations 追加工	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T, P≥1.5 (L寸法は指定寸法通り) T-Tc≤Lmax.-L	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H, P≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3, P≥1.5	400
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58	50 (3文字) 100
	GCB	GCB=指定1°単位 60≤GCB<90 L≤200, P≥2に適用 GCBとの併用不可	1,000
	GCD	GCD=指定1°単位 60≤GCD<90 L≤200, P≥2に適用 GCDとの併用不可	1,000