











MOLD COUPLERS -PLUGS-

冷却水配管用ハイカプラ
—プラグ—

	RoHS 10 KHPM (六角ツバ付タイプ)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)
	RoHS 10 JPLH (六角ツバ・六角穴付タイプ)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)
	RoHS 10 JPL (六角穴付タイプ)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	L	D1	六角対辺 B	内径丸穴 d1	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式 Type	No.	¥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	37	—	14	7.5	—	1/8	10	六角ツバ付	1	430
			41					1/4	13	KHPM (黄銅)	2	
			42					3/8	14		3	
			34					1/8	9	六角ツバ・六角穴付	1	
			36					1/4	11	JPLH (黄銅)	2	
			32					1/8	9	六角穴付	1	
	10.9	20	34	(15.5)	14	—	○6	1/4	11		2	480
			32					1/8	9		1	
			34					1/4	11	JPL (黄銅)	2	
			37					3/8	14		3	
			32					1/8	9		1	
			34					1/4	11		2	

	RoHS 10 KHPH (ホース取付用)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604)
	RoHS 10 KHPF (オネジ取付用)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ Rc (PT)

対応 ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	L	D1	内径丸穴 d1	ホース取付部 a E	型 式 Type	No.	¥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径V=10.9	10.9	20	57	16	7.5	9	ホース取付用	2	450
			61			11.3	KHPH (黄銅)	3	
対応 ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	L	六角対辺 B	内径丸穴 d1	テーパネジ Rc (PT)	型 式 Type	No.	¥基準単価 1～9本
ハイカプラシリーズ ソケット穴径V=10.9	10.9	20	32	14	7.5	1/8	オネジ取付用	1	450
			36			1/4	KHPF (黄銅)	2	

対応ソケット：ミスマ冷却水配管用ハイカプラ KHSH・KHSM・KHSF・F120-KHSH・F120-KHSM・F120-KHSF **P.195**
日東ハイカプラ □□SH (例20SH)・□□SM (例K20SM)・□□SF

接続対応早見表 **P.187** 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。

Order 注文例
型 式
JPLH 2
JPL 2
KHPH 2
KHPF 2
■ KHPM・JPLH・JPL・LJPL・LJPLHの金型への取り付けについて
KHPM・JPLH・JPL・LJPL・LJPLHは接続するソケットの構造から、金型への埋込み取り付けには適しておりませんので、金型の外側に取り付けてご使用ください。(ソケット着脱時にソケットの先端部を引き着脱する構造のため、着脱作業時に手が完全に入るザグリ穴径が必要となります。) **P.189**



JPLH、JPL、LJPLは万一、冷却用プラグが折損した場合、内径側に六角レンチ用の穴が切つてあるため、取外しが簡単に行えます。
常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。
プラグ概要 **P.189**



	Delivery 出荷日	 在庫品	翌日出荷  P.355
👉ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。			
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.355			
	Price 価格	数量区分	標準対応 個別対応 大口
		数量	1～9 10～100 101～
		値引率	基準単価 5% お見積り

ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

MOLD COUPLERS -PLUGS-

冷却水配管用ハイカプラ
—プラグ—

	RoHS 10 LJPLH (六角ツバ付ロングタイプ)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)
	RoHS 10 LJPL (六角穴付ロングタイプ)	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)

ソケット接続部とテーパネジ部の両端に六角レンチ用穴が付きます。
六角レンチ用穴は、両先端部途中まで、穴全体に貫通はしてはおりません。

対応 ソケット	ソケットとの接続部 V	ℓ	D1	D2	d	テーパネジ R (PT)	ℓ1	型 式 Type	No.	L
ハイカプラシリーズ ソケット穴径 V=10.9	10.9	20	14	10	6	1/8	9	六角ツバ付ロング LJPLH (黄銅)	1	100 110 120 130 140 150 200
				13.2	7.6	1/4	11		2	
	10.9	20	14	10	○6	1/8	9	六角穴付ロング LJPL (黄銅)	1	40～115 (指定5mm単位)
				13.2		1/4	11		2	

型 式		¥基準単価 1～9本						
Type	No. L	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L200
LJPLH	1	660	860	860	870	870	880	1,480
	2	670	880	890	900	910	910	1,530

型 式		¥基準単価 1～9本				
Type	No. L	L40～60	L65～100	L105～150	L160～200	
LJPL	1					
	2	600	770	1,030	1,540	

RoHS10

JPHLM
(L形スィベルタイプ)
(一流量一定タイプ)

スィベルタイプの
内部構造の違いに
ついては、P194に
ご参照ください。





JPHL
(L形スィベルタイプ)

テーパーネジ部に
六角レンチ用穴
が付きます。

P195のソケットに対応

・ **JPHLM**
 M 材質 本体：黄銅 (C3604)
 内部部品：黄銅 (C2700W)
 フッ素ゴム
 フッ素系グリス

・ **JPHL**
 M 材質 黄銅 (C3604)
 ネジ部 JIS B2023
 管用テーパーネジ R(PT)

	RoHS 10 JPHLM (L形スィベルタイプ) —流量一定タイプ—	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 本体：黄銅 (C3604) 内部部品：黄銅 (C2700W) フッ素ゴム フッ素系グリス
	JPHL (L形スィベルタイプ) —テーパーネジタイプ—	※ソケット接続部			P.195のソケットに対応	材質 黄銅 (C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT)

対応ソケット：ミスマ冷却水配管用ハイカプラ KHSH・KHSM・KHSF・F120-KHSH・F120-KHSM・F120-KHSF **P.195**
日東ハイカプラ □□SH (例20SH)・□□SM (例K20SM)・□□SF

接続対応早見表 **P.187** 常圧980kPa (10kgf/cm²) 以下でご使用ください。JPHL・JPHLMは、水温120℃以下でご使用ください。

Order 注文例
型 式 — L
LJPLH 2 — 100
LJPL 2 — 100
JPHL 2
・L形スィベルタイプはネジの締め付け後、頭部を回転させ、ソケット接続部の角度を変更できます。
頭部を連続的に回転させて使用しつづけると、Oリングが劣化し、水漏れの原因となりますのでご注意ください。



Delivery

出荷日



在庫品

翌日出荷

P.355



Price

価格

数量スライド価格

(1円未満切り捨て)

P.355

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1～9	10～100
値引率	基準単価	5% お見積り

表示数量超は5%にてご確認下さい。

ご希望により18:00迄、当日出荷受付けいたします。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

