


ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS WITH TIP PROCESS - FREE FLANGE POSITION -

先端加工中ツバ段付エジェクタピン

ー先端径・全長指定タイプー

先端径・全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

※保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1493)
※つなぎR(詳細 P.1494)

※材質 SKH51
※硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。
ツバカット位置は、(D/2+0.1)となります。

型 式	ツバ厚	P公差
EPSHS□A	4mm (T4)	0 -0.005
EPSHSE□A		-0.01 -0.02

H	型 式			指定0.01mm単位		指定1mm単位	指定0.01mm単位	
	Type	先端形状	D	L	P	N	S	
4	EPSHS (P _{-0.005} ⁰) EPSHSE (P _{-0.02} ^{-0.01})	1A 14A 27A	2	50.00~200.00	1.50~1.90	N ≥ 15 and 20 ≤ (L - N) ≤ 150	5.00~40.00	
5		2A 15A 28A	2.5		1.50~2.40			
6		3A 16A 29A	3		1.50~2.90			
7		4A 17A 30A	3.5	50.00~250.00	1.50~3.40	N ≥ 15 and 20 ≤ (L - N) ≤ 185		5.00~50.00
		5A 18A 31A			1.50~3.90			
		6A 19A 32A	4		1.50~3.90			
8		7A 20A	4.5		2.50~4.40			
		8A 21A			3.00~4.90			
		9A 22A			3.50~5.40			
9		10A 23A	5		4.00~5.90			
		11A 24A	5.5					
		12A 25A						
		13A 26A	6					

先端形状1A~32A P.185~188より選択してください。

Order
注文例

型 式		L	P	N	S	A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順	
Type	先端形状	D					
EPSHS	5A	5	60.00	P4.62	N30	S10.00	V2.4-F58-G30






Delivery
出荷日



5 日日出荷

Alterations
追加加工

型 式	L	P	N	S	A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Q	(AKC・AWC...etc.)
EPSHS5A 5	60.00	P4.62	N30	S10.00	R10-F130.00	AWC60

追加加工詳細  P.178

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 ④ 0<AKC<360 ④ AKC0は指定不要	400
	AWC	AWC=指定1°単位 ④ 0≤AWC<360	600
	ARC	ARC=指定1°単位 ④ 0≤ARC<360	600
	ADC	ADC=指定1°単位 ④ 0≤ADC<360	800
	KGA	KGA=指定1°単位 ④ 0<KGA<360	600
	KGB	KGB=指定1°単位 ④ 0<KGB<360	600

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ④ D+1≤HC<H	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ④ D+1≤HCC<H-0.3	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 ④ 2.0≤TC≤10 and TC≤N-10 (L,N,S寸法は指定寸法通り)	500
	NKC	ツバカット無し ④ 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30Aに適用 ④ HC・HCC・TCのみ併用可	0

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 20% お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型 式		¥ 基準単価 1~4本													
Type	D	1A・16A		2A・3A・4A・17A		5A		6A・11A・12A		7A・8A・15A・31A・32A		9A		10A・14A	
		L50.00	L150.01	L50.00	L150.01	L50.00	L150.01	L50.00	L150.01	L50.00	L150.01	L50.00	L150.01	L50.00	L150.01
		L150.00	L250.00	L150.00	L250.00	L150.00	L250.00	L150.00	L250.00	L150.00	L250.00	L150.00	L250.00	L150.00	L250.00
EPSHS EPSHSE	2	2,580	2,880	2,680	2,980	2,880	3,180	2,780	3,080	3,080	3,380	2,980	3,280	3,180	3,480
	2.5	2,850	3,150	2,950	3,250	3,150	3,450	3,050	3,350	3,350	3,650	3,250	3,550	3,450	3,750
	3	3,040	3,340	3,140	3,440	3,340	3,640	3,240	3,540	3,540	3,840	3,440	3,740	3,640	3,940
	3.5	3,220	3,520	3,320	3,620	3,520	3,820	3,420	3,720	3,720	4,020	3,620	3,920	3,820	4,120
	4	3,220	3,520	3,320	3,620	3,520	3,820	3,420	3,720	3,720	4,020	3,620	3,920	3,820	4,120
	4.5	3,580	3,880	3,680	3,980	3,880	4,180	3,780	4,080	4,080	4,380	3,980	4,280	4,180	4,480
	5	3,580	3,880	3,680	3,980	3,880	4,180	3,780	4,080	4,080	4,380	3,980	4,280	4,180	4,480
	5.5	3,900	4,200	4,000	4,300	4,200	4,500	4,100	4,400	4,400	4,700	4,300	4,600	4,500	4,800
	6	3,900	4,200	4,000	4,300	4,200	4,500	4,100	4,400	4,400	4,700	4,300	4,600	4,500	4,800

型 式		¥ 基準単価 1~4本													
Type	D	13A		18A・21A		19A・22A		20A・23A・24A・25A		26A・29A・30A		27A		28A	
		L50.00 L150.00	L150.01 L250.00	L50.00 L150.00	L150.01 L250.00	L50.00 L150.00	L150.01 L250.00	L50.00 L150.00	L150.01 L250.00	L50.00 L150.00	L150.01 L250.00	L50.00 L150.00	L150.01 L250.00	L50.00 L150.00	L150.01 L250.00
EPSHS EPSHSE	2	2,480	2,780	3,480	3,780	3,680	3,980	3,880	4,180	3,150	3,450	2,850	3,150	2,650	2,950
	2.5	2,750	3,050	3,750	4,050	3,950	4,250	4,150	4,450	3,420	3,710	3,120	3,420	2,920	3,220
	3	2,940	3,240	3,940	4,240	4,140	4,440	4,340	4,640	3,600	3,900	3,310	3,600	3,110	3,410
	3.5	3,120	3,420	4,120	4,420	4,320	4,620	4,520	4,820	3,780	4,080	3,480	3,780	3,290	3,580
	4	3,120	3,420	4,120	4,420	4,320	4,620	4,520	4,820	3,780	4,080	3,480	3,780	3,290	3,580
	4.5	3,480	3,780	4,480	4,780	4,680	4,980	4,880	5,180	4,140	4,440	3,840	4,140	3,640	3,940
	5	3,480	3,780	4,480	4,780	4,680	4,980	4,880	5,180	4,140	4,440	3,840	4,140	3,640	3,940
	5.5	3,800	4,100	4,800	5,100	5,000	5,300	5,200	5,500	4,450	4,750	4,160	4,450	3,960	4,260
	6	3,800	4,100	4,800	5,100	5,000	5,300	5,200	5,500	4,450	4,750	4,160	4,450	3,960	4,260