



ステンレス
SUS440CSTEPPED EJECTOR PINS
段付エジェクタピン
—先端径・全長指定タイプ—

Order
注文例 **型式** - **L** - **P** - **N**
EWSJF 5 - 185.00 - P3.00 - N130

Delivery
出荷日 **3** 日目出荷 **急** ストーク A

Alterations
追加工 **型式** - **L** - **P** - **N** - (KC・WKC...etc.)
EWSJF 4 - 180.00 - P3.85 - N50 - SKC2.0
☒ NHC・NHNはストーク不可

追加工	記号	詳細	追加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット D/2≤KC<H/2		HCC	HCC=指定0.1mm単位 ① D+1≤HCC<H-0.3
	WKC	2面ツバカット D/2≤WKC<H/2		TC	TC=指定0.1mm単位 ① T/2≤TC<T (L,N寸法は指定寸法通り) ② T-Tc≤Lmax.-L
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2		NC	ノック穴加工 ① H≥4に適用 ② HNC・NHN・GVC 以外の併用不可
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≤RKC<H/2		NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 ① H≥4に適用 ② HNC・NHN・GVC 以外の併用不可
	DKC	3面ツバカット D/2≤DKC<H/2		217	ツバ裏部ナンバーリング 指定範囲・指定方法は P.116 ☒ SKC併用不可
	SKC	4面ツバカット D/2≤SKC<H/2		NHN	ツバ裏部ナンバーリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.116 ☒ SKC併用不可
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≤KGC<H/2 AG=指定° 単位 0<AG<360		GVC	S.B=指定1mm単位 ① 2≤S≤10, S+5≤B≤30 ② P≥3に適用
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≤KTC<H/2		HC	HC=指定0.1mm単位 ① D+1≤HC<H

段付エジェクタピン

ハイス鋼
SKH51ハイス鋼
SKH51 +
硬質クロム
ダイス鋼
SKD61 +
窒化処理ダイス鋼
SKD61ブリードン
ダイス鋼
SKD61ステンレス鋼
SUS440C4mm
JIS
(6-8mm)
10mmP-0.01
P-0.02P-0.005
P-0.002

全長指定

先端径・全長
指定形状選択方式
先端径・全長
指定付加情報
刻印付