




d1	M	B	L	H	型 式	
					Type	D
8.5	5	4	18	3	PL (①+② セット)	10
11.5	6	5	20	3.2		13
14	8	6	25	4		16
18	10	6	30	4		20

■パーティングロックPL用テーパボルト(単体)

型 式	No.
Type	
PLB (① テーパボルトのみ)	10 13 16 20

■パーティングロックPL用樹脂スリーブ(単体)

型 式	D
Type	
PLP (② 樹脂スリーブのみ)	10 13 16 20

Order
注文例

型 式
①+②セット PL13
①テーパボルトのみ PLB13
②樹脂スリーブのみ PLP13

Delivery
出荷日

在庫品


■特 長

- ・テーパボルトの締め付けにより、型板と樹脂スリーブとの摩擦力を調整することができます。
- ・特殊ナイロンを使用していますので、耐摩耗性、耐熱性に優れています。樹脂スリーブのみの耐熱温度は150℃ありますが、実際の連続的な使用に関してはテーパボルトによる締め付け応力により、樹脂スリーブの耐久性が低下するため80℃以下でご使用ください。

■取付方法

- ・樹脂スリーブは可動側型板に3mm程度埋め込んでください。
- ・固定側型板の穴は、内面粗さ $\sqrt{16} \sim \sqrt{0.2}$ に仕上げてください。型面挿入口はR加工を施してください。C面取りですと耐久性が低下します。
- ・穴の寸法公差は、PL10の場合はH7リーマ穴、PL13、16、20の場合はH7リーマ穴+0.1を目安としてください。
- ・専用ブシュPLBSを使用することにより、上記のR加工および磨き加工を省くことができます。
- ・必要な引張り力は、テーパボルトの締め付け量により調整してください。

- ① 給油は絶対にしないでください。摩擦力が低下し、機能を果たさなくなります。



●PL使用の目安

型 式	使用本数	金型重量
PL10	4本	100kg以下
PL13	4本	250kg以下
PL16	4本	250kg以上
PL20	4本	300kg以上

- ① 相手側の穴の精度、仕上げ、テーパボルトの締め込み量によって変化するため保証値ではありません。


型 式			
PACK	Type	D	
10PACK	PL PLP	10	13 16 20

バック販売のご案内
同一サイズまとめ買いでお得です。Order
注文例

型 式
PACK Type D
10 PACK-PL 10

Delivery
出荷日

在庫品



d1	M	B	L	型 式	
				Type	D
7.6	5	4	17	PLH (①+②+③ セット)	10
9.6	6	5	20		13
11.6	8	6	25		16
14.6	10	6	30		20

■パーティングロックPLH用①専用ボルト+②リング

型 式	No.
Type	
PLHB (①+② 専用ボルト+リング)	10 13 16 20

■パーティングロックPLH用樹脂スリーブ(単体)

型 式	D
Type	
PLHP (③ 樹脂スリーブのみ)	10 13 16 20

Order
注文例

型 式
①+②+③セット PLH13
①+②専用ボルト+リング PLHB13
③樹脂スリーブのみ PLHP13

Delivery
出荷日

在庫品

■特 長


- 耐熱性 …従来品(PL)の樹脂スリーブが耐熱温度80℃に対し、PLHは120℃まで使用することができます。
- 耐摩耗性…専用ボルトとリングによって、上下方向から均等な力が加わる事で、樹脂スリーブの中心部がなだらかに膨らむため、摩耗粉の発生が低減します。
- 互換性 …従来品を使用している金型をPLHに交換する事が可能です。
- 使用目安…各サイズにおける使用本数及び金型重量の目安は従来品と同等です。

■取付方法

- ・従来品と同じです。(詳細は **P.923** を参照してください。)

■注意事項

- ・PLHは3ピース構造になっています。図のように樹脂スリーブから専用ボルトが突出するように取り付けてください。(ピンゲート痕が下面になります。)
- ・形状の特性上、従来品に比べるとボルトの締め付けトルクが低いので、一度に締め付ける量は1/4回転以内で使用してください。

バック販売のご案内
同一サイズまとめ買いでお得です。Order
注文例

型 式
PACK Type D
10 PACK-PLH 10

Delivery
出荷日

在庫品

型 式				
PACK	Type	D		
10PACK	PLH PLHP	10	13	16 20