


ハイス鋼
SKH51刻印
付
P·W⁰_{0.005}
フリー指定PRECISION RECTANGULAR EJECTOR PINS WITH ENGRAVING
精級刻印付角エジェクタピン

追加工価格も数量スライド適用 P.49



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 ①≤AKC<360 ②KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	200		TC	TC=指定0.1mm単位 ②.0≤TC<4 (L,N寸法は指定寸法通り) ③4-TC≤Lmax.-L	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ①0≤AWC<360 ②KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300		NC	ノック穴加工 NC=指定90°単位 ③NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	ARC	ARC=指定1°単位 ①0≤ARC<360 ②KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	300		NCW	ノック穴+スプリングビン打込加工 NCW=指定90°単位 ③NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	ADC	ADC=指定1°単位 ①0≤ADC<360 ②KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	400		NHC	ツバ裏部ナンパリング 指定範囲・指定方法は P.200 (1・2文字) 50 (3文字) 100	50 100
	KGA	KGA=指定1°単位 ①0≤KGA<360	300		NHN	ツバ裏部ナンパリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200 (1・2文字) 50 (3文字) 100	50 100
	KGD	KGD=指定1°単位 ①0≤KGD<360	300		CSW	(上面2カ所C面逃がし) 2-CSW R 指定方法 CSW1-E25 ⑧日目出荷 ⑨ストーク不可 CSWの選択範囲 W CSW,CSF 10≤W≤15 0.3 W≥15 0.5 1.5	400
	HC	HC=指定0.1mm単位 ①D+1≤HC<H	200		CSF	(4カ所C面逃がし) 4-CSF R 指定方法 CSF0.5-E30 ⑧日目出荷 ⑨ストーク不可 E=指定1mm単位 ⑩≤E≤(L-N)-20	800
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ①D+1≤HCC<H-0.3	400				
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ①W/2+0.1≤KSA≤D/2-0.1	600				
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ①W/2+0.1≤WSA≤D/2-0.1	1,200				

H	型式			指定0.01mm単位			Kmax.	N 指定1mm単位	Nmin.	刻印文字 (丸ゴシック体)				
	Type	Character	D	L	P	W								
ERVF	1M	2		0.80~1.70			0.30~	10≤(L-N)≤200	23 26 27 29 31	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Y Z				
		2.5		0.80~2.20										
		3		1.00~2.70										
		3.5		1.00~3.20										
		4		1.00~3.70										
	4M	4.5		1.20~4.20			0.40~	4.9 5.4 5.9 6.4 6.9	7.9 8.4 9.9 10.4	呼称 スラッシュ ダイナリ ショウナリ 注文記号 / > < 呼称 プラス マイナス スペース 刻印文字 + - ☐ 注文記号 + # % 呼称 ナカグロ ピリオド 刻印文字 · · 注文記号 @ &				
		5		1.50~4.80										
		5.5		1.80~5.30										
		6		2.00~5.80										
		6.5		2.00~6.30										
1MR 2MR	7			2.30~6.80			0.50~	1X 1Y 1Z 2A 2B 2C	エジェクタピン 成形品 逆文字(凹文字) 正文字(凸文字) 浮き出し文字	刻印 詳細図 刻印溝幅(a) 0.1×0~0.2×0 抜勾配(b°) 35°±2° 刻印深さ(e) •≤0.99のとき 0.03±0.01 •≤1.00のとき 0.05±0.02				
	8			2.30~7.80										
	9			2.30~8.30										
	10			3.00~9.80										
	11			3.00~10.30										
	14													
15	10.5													

P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。 $K = \sqrt{P^2 + W^2}$ P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。
 ノック穴は/で、-(マイナス)は#で、□(スペース)は%で、-(ナカウ)は@で、(ピリオド)は&でご指示ください。
 1MR, 2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。
 1MRの場合、「9」の次は「0」、「2」の次は「A」となります。
 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、桁目「9」、「2」の次は二桁目を繰り上げ、「0」、「A」から連番します。
 1MR・2MRの場合、その他の刻印文字はご指定いただけません。
 • ERVF1MR2-150-P1.5-W0.5-N70-1を5本発注の場合、刻印文字「1 2 3 4 5」
 • ERVF1MR3-150-P2.5-W1.2-N70-Zを3本発注の場合、刻印文字「[A B]」
 • ERVF2MR4-100-P3.0-W2.0-N50-01を4本発注の場合、刻印文字「01 02 03 04」
 • ERVF2MR4-100-P3.5-W2.2-N50-A8を4本発注の場合、刻印文字「A8 A9 B0 B1」
 • ERVF2MR6-150-P5.0-W2.6-N70-1Xを6本発注の場合、刻印文字「1X 1Y 1Z 2A 2B 2C」

■P寸法と文字数の制限、文字寸法(Q,Z)

P (横サイズ)	W (縦サイズ)	Q (文字高さ)	Z (文字幅)	1M・1MR(1文字)	2M・2MR(2文字)	3M(3文字)	4M(4文字)	5M(5文字)
0.30~0.39	0.2	0.1	0.6	0.9	1.2	1.5		
0.40~0.49	0.25	0.15	0.65	1	1.3	1.65		
0.50~0.59	0.35	0.2	0.75	1.15	1.5	1.9		
0.60~0.79	0.4	0.2	0.8	1.2	1.6	2		
0.80~0.99	0.6	0.3	1	1.5	2	2.5		
1.00~1.29	0.8	0.4	1.2	1.8	2.4	3.0		
1.30~1.49	1.0	0.5	1.4	2.1	2.9	3.7		
1.50~1.99	1.2	0.6	1.6	2.4	3.3	4.2		
2.00~2.49	1.5	0.8	2	3.2	4.4	5.6		
2.50~3.49	2.0	1.0	2.6	4.2	5.8	7		
3.50~4.49	3.0	1.5	3.9	5.9	8	9.7		
4.50~5.49	4.0	2.0	5.2	7.5	10.2	12.4		
5.50~10.30	5.0	2.5	6.2	9.0	12.2	14.9		

Order
注文例
Type
Character
D
ERVF 3M 5 - 120.25 - P3.50 - W1.5 - N60 - MY3
ご注文締切

Delivery
出荷日
5 日目出荷
ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.48
③本以上で1明細行当たり一律810円

Price
価格
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47
数量区分
標準対応
個別対応大口
数量
1~4 5~12 13~49 50~100 101~
基準単価
5% 10% 15% お見積り
表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

型式	D	¥ 基準単価 1~4本							
		ERVF1M・ERVF1MR (1文字)		ERVF2M・ERVF2MR (2文字)		ERVF3M (3文字)		ERVF4M (4文字)	
ERVF1M	2	3,070	4,030	4,030	4,030	4,020	4,020	4,020	4,020
ERVF1M	2.5	3,070	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030
ERVF1M	3	3,070	3,740	3,350	3,350	4,010	3,690	4,390	4,390
ERVF1M	3.5	3,070	3,730	3,340	3,340	4,190	3,830	4,560	4,560
ERVF1M	4	3,210	3,900	3,470	3,470	4,190	3,830	4,560	4,560
ERVF1M	5	3,340	4,060	3,610	3,610	4,350	3,960	4,720	4,720
ERVF1M	5.5	3,340	4,060	3,610	3,610	4,350	3,960	4,720	4,720
ERVF1M	6	3,410	4,190	3,780	4,560	4,130	4,930	4,480</td	