


COOLING PIPES
冷却パイプ


-ハンダ付け・テーパネジ/平行ネジ/かしめタイプ-



R(PT) WCPFT	G(PF) WCPF	B	l	l1	l2	C	D1	d1	d	型式		L
										Type	D	
1/8	1/8	4	20	13	10	6.7	8	1.6	1.6	WCPFT (テーパネジタイプ)	2	100 200
								2.5	2.5		3	100 200 *300
1/4	1/4	5	23	15	12	8.5	10	3.6	3.6	WCPF (平行ネジタイプ)	4	200 *300

*L寸300はWCPFのみ

H	D1	C	d	型式		L
				Type	D	
8	6	6	1.6	WCPK (かしめタイプ)	2	100 200
			2.5		3	100 200 300
10	8	8	3.6	WCPK (かしめタイプ)	4	200 300


Order
注文例
型式 - L
WCPF2 - 200
WCPK3 - 200Delivery
出荷日
在庫品Example
使用例
D 推奨φ E
2 5
3 6
4 8

■WCPFT、WCPF ご使用上の注意点


- WCPFTはネジ部が管用テーパネジ(R・PT)、WCPFは管用平行ネジ(G・PF)です。
- テーパネジと平行ネジはネジ山サイズ・ピッチが同じため、ネジ穴を開ける際にはご注意ください。平行ネジ穴にテーパネジを取り付けると、水漏れを起こします。また、テーパネジ穴に平行ネジは入りません。
- WCPFT、WCPFをご利用の際にはシールテープをご使用ください。

SPOT COOLING PIPES
スポット冷却パイプ

■スポット冷却パイプ



B	L1	W	l	(l1)	R(PT)	φ E	φ D	φ d	種類	型式		L
										Type	No.	
17	38	16	8	8	1/8	6.2	3	2.5	固定式	SWCP	11	300
											12	
19	41	46	21	11	1/4	9	6	4	回転式	SWCT	100 ~ 500 (指定 100mm 単位)	

Order
注文例
型式 - L
SWCP12 - 200Delivery
出荷日
在庫品Example
使用例

使用上の注意

- パイプは取り外し可能です。必要に応じて切断してご使用ください。
- SWCTの回転部を連続的に回転させて使用しつづけると、Oリングが劣化し、水漏れの原因となりますのでご注意ください。
- 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。
- 180°C以下の水・油でご使用ください。
- 使用する2つの継手・ニップル等のサイズによっては干渉してしまうことがあります。