


SKD61+塗化
同軸度◎0.06
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR SLEEVES

ストレートエジェクタスリーブ

—全長指定タイプ—

追加工価格も数量スライド適用 P.49



Order注文例 型式 - L - V
ESN-LC8 - 123.65 - V4.0

Alterations追加工 型式 - L - V - (KC・WKC等)
ESN-LC8 - 196.25 - V4.0 - KC4.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット D/2≤KC<H/2		60		TC=指定0.1mm単位 0.2≤TC<4, 4-TC≤Lmax.-L	200
	WKC	2面ツバカット D/2≤WKC<H/2		120		HC=指定0.1mm単位 D≤HC<H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	KAC	寸法違いツバカット D/2≤KAC<H/2		180		CGX=指定0.1mm単位 0.2≤CGX≤1.5 and CGX≤D-V/2-0.1	1,500
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2		120		RGX=指定0.1mm単位 0.3≤RGX≤1.5 and RGX≤D-V/2-0.1	2,000
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≤RKC<H/2		180		CGZ=指定0.1mm単位 0.2≤CGZ≤1.0 and CGZ≤D-V/2-0.1	2,500
	DKC	3面ツバカット D/2≤DKC<H/2		240		RGZ=指定0.1mm単位 0.5≤RGZ≤1.0 and RGZ≤D-V/2-0.1	3,000
	SKC	4面ツバカット D/2≤SKC<H/2					
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≤KGC<H/2 AG=指定°単位 0<AG<360		180			
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≤KTC<H/2		240			

H	型式		L 指定0.01mm単位	V 選択
	Type	D		
7	ESN-LC	4	50.00~150.00	1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
8		4.5	50.00~150.00	2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
9		5	50.00~200.00	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
10		5.5	50.00~200.00	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
11		6	50.00~250.00	3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
14		6.5	50.00~250.00	4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
15		7	50.00~250.00	4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
17		7.5	50.00~250.00	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
18		8	50.00~250.00	5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
21		9	80.00~300.00	6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
		10	80.00~300.00	6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
		12	80.00~300.00	7.0 7.5 8.0 8.5
		13	80.00~300.00	7.5 8.0 8.5
		16	80.00~300.00	8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47		
数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 基準単価 5% 1~4	1~4 5~12 13~19 20~50 51~ 10% 15% お見積り	

(1)表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価 1~4本							
Type	D	L50.00~75.00	L75.01~100.00	L100.01~125.00	L125.01~150.00	L150.01~175.00	L175.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00
ESN-LC	4	3,010 1,700	3,410 2,020	3,600 2,210	— 2,570	— 3,210			
	4.5	3,010 1,700	3,410 2,020	3,600 2,210	— 2,570	— 3,210			
	5	1,670	1,670	1,770	1,880	2,170	2,670		
	5.5	1,620	1,620	1,750	1,860	2,140	2,580	3,030	
	6	1,670	1,670	1,780	1,910	2,180	2,820	3,170	
	6.5	1,670	1,670	1,780	1,910	2,180	2,820	3,170	
	7	1,670	1,670	1,780	1,910	2,180	2,820	3,170	
	7.5	1,730	1,740	1,870	1,960	2,250	2,890	3,360	
	8	— 1,810	1,920	2,030	2,320	2,970	3,480	3,780	
	9	— 1,850	1,970	2,110	2,400	3,060	3,620	3,930	
	10	— 1,970	2,160	2,360	2,720	3,240	3,750	4,080	
	12	— 2,000	2,240	2,470	2,880	3,290	3,750	4,090	
	13	— 2,300	2,570	2,840	3,460	4,070	4,570	4,920	
	16	— 2,300	2,570	2,840	3,460	4,070	4,570	4,920	

エ
ジ
ク
タ
ス
リ
ー
ブ

ダイス鋼
SKD61
+
塗化処理