


# デイトマークホルダ

-小径タイプ用-

商品写真とイラストはイメージです。実際は選択した文字や数字が入ります。



CDHはダイカスト用デイトマーク小径タイプ(CDM□)専用ホルダです。レギュラータイプ(DDM□)には適用できません。

H	M×Pitch	V	l	型式		L 指定0.1mm単位	T 指定1mm単位
				Type	D		
10	M3×0.5	5	10	CDH	6	30.0~150.0	4~20
12	M4×0.7	6	12		7		$T \leq \frac{L}{2} - 5$
13	M5×0.8	7	15		8		


Order 注文例  
型式 - L - T  
CDH7 - 100.0 - T20

Delivery 出荷日  
3 日目出荷  
急 ストック T  
ストック A


Alterations 追加加工  
型式 - L - T - (KC・WKC...etc.)  
CDH8 - 100.0 - T20 - NC

追加加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット KC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ KC < H/2
	WKC	2面ツバカット WKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ WKC < H/2
	RKC	2面(直角)ツバカット RKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ RKC < H/2

追加加工	記号	詳細
	HC	HC=指定0.1mm単位 D ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。
	NC	ノック穴加工 他の追加加工と併用不可




小径タイプデイトマーク単体  
単体でご使用の場合  
タップおよびザグリ加工はホルダ(CDH)を参考にしてください。



# ダイカスト用デイトマーク

-ポンチタイプ-

商品写真とイラストはイメージです。実際は選択した文字や数字が入ります。




M×Pitch	l	d	型式		年(販売時期)
			Type	D	
M4×0.7	6	4	DDPA	8	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。
M5×0.8	7.5	6		10	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。
M6×1.0	9	8		12	27 [2027年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。

適用 スクリュープラグ	H	d	型式		年(販売時期)	L 指定0.1mm単位
			Type	D		
MSW18	13	4	DDPB	8	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2026年4月に販売終了予定です。	30.0~100.0
MSW20	15	6		10	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2027年4月に販売終了予定です。	
MSW22	17	8		12	27 [2027年用] (2026年9月から指定可) ※2028年4月に販売終了予定です。	

Order 注文例  
型式 - 年 - L  
DDPA 10 - 25  
DDPB 10 - 25 - 100.0

Delivery 出荷日  
3 日目出荷

Example 使用例  
12分分割面に製造月数分、  
ポンチ等で刻印を付けて使用します。



例：2025年5月

