

精級テー<sup>バ</sup>レス2段コアピン(抜き勾配無しコアピン)

一軸径(P)0.005mm指定タイプ



価格表 P.564

追加工価格も数量スライド適用 P.49

型式					
Step1	材質記号	材質 硬度	Step2	Shape	
RoHS	CB	SKD61 48~52HRC	S C G T	S	
				C	
				G	
				T	
	CC	SVB	SKH51 58~60HRC	D	
				E	
				R	
				B	

**Step1(1段目の形状)**

**CB**

**CC**

**CD**

**CE**

**Step2(2段目の形状)**

**B**

**C**

**D**

**E**

**Shape(先端形状)**

**S** (先端加工ナシ)

**C** (C面取り)

**G** (円錐加工)

**T** (テー<sup>バ</sup>加工)

**R** (R面取り)

**B** (球面加工)

H	型式			指定0.01mm単位 L Step1 Step2 Shape No.	指定0.005mm単位 min. max. 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 11 15 18 21 25	指定0.01mm単位			指定0.1mm単位			l <sub>max.</sub>	
	Step1	材質	Step2	Shape		Y	V	A	X	W	C	R	
3					1.5	1.00~ 1.495			0.50				
4					2	1.50~ 1.995			0.70				
5					2.5	2.00~ 2.495							
6					3	2.50~ 2.995							
7	CB				3.5	3.00~ 3.495							
8	CC	SZB			4	3.50~ 3.995			1.00				
9	CD	SVB			4.5	4.00~ 4.495							
10	CE				5	4.50~ 4.995							
					5.5	5.00~ 5.495							
					6	5.50~ 5.995							
					6.5	6.00~ 6.495							
					7	6.50~ 6.995							
					8	7.00~ 7.995							
					10	8.00~ 9.995							
					13	10.00~ 12.995							
					16	13.00~ 15.995							
					20	16.00~ 19.995							
					30.00	F≥28.00			5.00				

Order 注文例  
CBSZBBS 3.5 - 40.00 - P3.310 - F20.50 - Y31.00 - V2.80 - A2.50  
CCSVBBC 5 - 52.05 - P4.655 - F35.68 - Y44.00 - V3.85 - A3.35  
CDSZBDG 6 - 58.42 - P5.885 - F42.00 - Y49.00 - V4.30 - A2.00 - X0.5 - C0.5 - K30  
CESVBET 5.5 - 60.50 - P5.330 - F40.10 - Y51.00 - V4.60 - A3.30 - W0.2 - R0.3 - K30-S1.0

Delivery 出荷日  
3 日目出荷  
ストーク T 当日出荷 1,600円/1本  
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄  
ご注文範囲  
①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円  
Alterations  
型式 - L - P - F(FC) - Y - V - A - X・W - C・R - 先端寸法(K・S・G・Q) - (KC・WKC等)  
CBSVBDG6 - 88.50 - P5.810 - F65.00 - Y80.00 - V4.50 - A3.50 - C0.3

Price 價格  
P.564

②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円  
Alterations  
型式 - L - P - F(FC) - Y - V - A - X・W - C・R - 先端寸法(K・S・G・Q) - (KC・WKC等)  
CBSVBDG6 - 88.50 - P5.810 - F65.00 - Y80.00 - V4.50 - A3.50 - C0.3

追加工詳細 P.535

Alterations	Code	Spec.	\$/1Code
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	100
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	200
	KAC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KC=指定0.1mm単位のみ	300
	KBC	寸法違いツバカット P/2≤KBC<H/2	200
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	300
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	400
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	300
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 0<AG<360 AG=指定1°単位	400
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	400
	HC	HC=指定0.1mm単位 P≤HC<H ツバ径公差の関係でストレートになる ケースがあります。	200
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 P+0.5≤HCC<H-0.3	400
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 1.5≤TC<4 (L,Y,F寸法は指定寸法通り) 4-TC≤Lmax.-L	200
	GVC	ガスケット加工 GS・GB=指定1mm単位 P≥2.00に適用 2≤GS≤10 GS+2≤GB≤30 Fmin.≤F-GB 指定範囲・指定方法は P.536	600