

刻印付ブロックコアピン

追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

T P・W寸法公差 -0.005

M 材質	H 硬度	型式				
		1文字	2文字	3文字	4文字	5文字
SKH51	61~64HRC	BCSH1M	BCSH2M	BCSH3M	BCSH4M	BCSH5M
NAK80	37~43HRC	BCSN1M	BCSN2M	BCSN3M	BCSN4M	BCSN5M

先端刻印部

1M(1文字)	2M(2文字)	3M(3文字)	4M(4文字)	5M(5文字)

P W 型式 指定0.01mm単位 刻印文字

1M	2M	3M	4M	5M	W	型式			H	L	注文記号		
						Type	Character	No.				L	
1.0	1.4	2.0	2.6	3.2	1.0	BCSH BCSN	1 2 3 4 5	10.00~50.00	4 6	TC HC	呼称	刻印文字	注文記号
1.0	2.2	3.4	4.6	5.8	2.0						スラッシュ	/	/
1.2	2.8	4.4	6.0	7.2	3.0						ダイナリ	>	>
1.7	4.1	6.1	8.2	9.9	4.0						ショウナリ	<	<
2.2	5.4	7.7	10.4	12.6	5.0						プラス	+	+

型式 - L - H - 刻印文字
BCSH3M2 - 35.00 - H4 - MOLDelivery
出荷日 3 日目出荷

Price **Y** **数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47**

数量区分	標準対応				個別対応 大口 お見積り
	数量	1~4	5~19	20~29	
基準単価	5%	10%	15%	お見積り	

(?) 表示数量超えはW05にてご確認ください。

型式		¥ 基準単価 1~4本				
Type	No.	1M(1文字)	2M(2文字)	3M(3文字)	4M(4文字)	5M(5文字)
BCSH□M	1	9,240	9,350	10,130	10,230	10,940
	2	9,910	5,830	5,940	6,050	6,390
	3	9,910	5,830	5,940	6,280	6,390
	4	10,510	5,830	6,170	6,280	6,390
	5	5,720	6,070	6,170	5,270	5,380
BCSN□M	1	9,880	9,990	10,810	10,920	11,650
	2	10,600	6,470	6,580	6,690	6,620
	3	10,600	6,470	6,580	6,520	6,620
	4	11,220	6,470	5,550	5,360	5,560
	5	6,370	5,150	5,250	5,460	5,560

■文字寸法 (X,Y)

プロックコアピン	成形品	刻印 詳細図
逆文字(凹文字) (凸文字) (浮き出し文字)	正文字 (凹文字) (浮き出し文字)	刻印溝幅(a) (0.1×Y) ±0.05 抜勾配(b') 30° ±2° 刻印深さ(e) 0.05±0.02

Alterations 型式 - L - H(HC) - 刻印文字 - (TC)
追加工 BCSH3M2 - 35.00 - HC3.5 - MOL - TC0.5

精度基準

精度基準		材質
		SKH51 NAK80
ソリ		a≤0.01 P・W<2 → a≤0.05 P・W≥2 → a≤0.01
直角度		b≤0.01
平行度		P・W≤10 → C≤0.005 P・W>10 → C≤0.01