


入れ子止め
ー平行タイプー

追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**



M	型 式		T 指定5mm単位	L 指定10mm単位
	Type	W		
5	IPS	8	20~40	30~200
6		10		
		15		
		20		
8		25		

Order
注文例

型 式 - T - L
IPS 15 - 30 - 150

Delivery
出荷日

5 日日出荷

Alterations
追加工

型 式 - T - L - (AVC・SRC)
IPS 15 - 30 - 150 - AVC-B100

ストック B 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 **P.48**

☎3本以上で1明細行当たり一律810円

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AVC	(エアイベント加工) B=指定5mm単位 ☎0≤B≤L-5 指定方法 AVC-B100	700
	SRC	(スライドコア逃げ加工) B・C・D=指定5mm単位 ☎0≤B≤L-5, 5≤D≤T/2, 0≤C≤L-5, B+C≤L-5 D<T-2M 指定方法 SRC-B30-C60-D10	1,200
⊗ AVCとSRCの併用は不可			



Price
価格

■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.47**


数量区分	標準対応		個別対応 大口
数 量	1~9	10~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%
			50~ お見積り

☎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型 式		T	L	¥ 基準単価 1~9本							
Type	W			L30・40	L50・60	L70・80	L90・100	L110・120	L130~150	L160~170	L180~200
IPS	8	20	20	1,690	2,090	2,610	3,330	4,100	4,920	5,410	5,700
		25	20	1,800	2,210	2,780	3,500	4,260	5,200	5,710	6,000
		30	20	1,900	2,320	2,880	3,670	4,430	5,580	6,140	6,450
		35	20	2,050	2,460	3,030	3,880	4,650	6,190	6,820	7,160
		40	20	2,180	2,600	3,160	4,150	4,920	6,840	7,530	7,910
	10	20	20	1,780	2,210	2,750	3,510	4,320	5,180	5,700	5,990
		25	20	1,890	2,320	2,920	3,680	4,490	5,470	6,030	6,330
		30	20	2,000	2,440	3,040	3,860	4,670	5,870	6,470	6,800
		35	20	2,150	2,590	3,190	4,080	4,890	6,510	7,170	7,530
		40	20	2,300	2,730	3,330	4,370	5,180	7,200	7,920	8,330
	15	20	20	1,880	2,300	2,850	3,690	4,550	5,460	6,010	6,310
		25	20	1,990	2,420	3,030	3,870	4,730	5,760	6,340	6,660
		30	20	2,120	2,540	3,150	4,060	4,910	6,190	6,810	7,160
		35	20	2,260	2,700	3,300	4,310	5,150	6,850	7,550	7,930
		40	20	2,420	2,850	3,450	4,600	5,460	7,580	8,350	8,780
	20	20	20	1,930	2,370	2,940	3,810	4,680	5,620	6,190	6,500
		25	20	2,060	2,490	3,110	3,990	4,870	5,940	6,520	6,850
		30	20	2,180	2,610	3,240	4,180	5,050	6,370	7,010	7,360
		35	20	2,330	2,780	3,400	4,430	5,310	7,060	7,760	8,150
		40	20	2,490	2,940	3,560	4,740	5,620	7,810	8,600	9,030
	25	20	20	1,980	2,420	2,990	3,880	4,780	5,730	6,300	6,620
		25	20	2,090	2,540	3,180	4,070	4,970	6,050	6,660	7,000
		30	20	2,220	2,660	3,310	4,260	5,160	6,500	7,150	7,510
		35	20	2,380	2,830	3,460	4,520	5,420	7,200	7,920	8,330
		40	20	2,540	2,990	3,630	4,840	5,730	7,970	8,760	9,200



Example
使用例



ブロックコア
入れ子