


ダイス鋼
SKD61
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH GAS VENT -L DIMENSION DESIGNATION TYPE / P・L DIMENSION DESIGNATION TYPE-

ガス抜きストレートエジェクタピン

—鉢巻・全長指定タイプ／軸径・全長指定タイプ—



Alterations **追加工** **型式** - **L** - **P** - **N** - **SV** - (KC・WKC・etc.)
GV-EPDBS5 - 268.30 - P4.50 - N2.0 - SV9 - PCC4.97
※ NHC・NHNは緊急出荷サービス(ストーク)不可

追加工詳細 **P9**

追加工 **記号** **詳細**


	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2 GV-EPDBS・ GV-EPDB 0.005mm単位可
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2 (2) ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0°<AG<360
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2



Example

使用例

■特長
キャビティの内部からエジェクタピンのクリアランスを経由してガスを逃がします。



Order
注文例

型式 - L - P - N - SV
GV-EPD-L5 - 270.50 - N2.0 - SV9
GV-EPDBS5 - 268.30 - P4.50 - N2.0 - SV9



Delivery
出荷日

3

日目出荷