


小型ルーズコアユニットスライドベース

—水平タイプ—

① 本商品はスペインCUMSA社との契約により日本国内のみの販売となります。



C	D	E	F	G	R	M×ℓ	Z	H	付属品	型式		¥基準単価
									ノックピン Pm6-L	Type	A	1~5本
36	28	4	4.8	11.5	4	M5×10	20	4.25	5~12	HBCUM	12	6,500
40	30	5	6.3	13.5	5	M6×12	24	5.25	6~14		16	8,500




■小型ルーズコアユニット 傾斜ピンホルダースライドベース対応表


傾斜ピンホルダ	スライドベース
FLCUM8	HBCUM12
ALCUM8	
FLCUM10	HBCUM16(ABCUM16)
FLCUM12	



④ P.771の傾斜ピンホルダと組み合わせてご使用ください。




■取付け加工例



小型ルーズコアユニットスライドベース


—ブランクタイプ—

① 本商品はスペインCUMSA社との契約により日本国内のみの販売となります。



C	D	E	加工寸法		R	M×ℓ	Z	付属品	型式		¥基準単価
			F	G				ノックピン Pm6-L	Type	A	1~5本
40	30	5	6.3	13.5	5	M6×12	32	6~14	ABCUM	16	6,800

④ 角度の付いたアンダーカット部を処理するため、ご使用の際に溝部を任意に加工できるブランクタイプの商品です。
F, G寸法を参考に溝加工を行ってご使用ください。




表示数量超えは
WOSにてご確認ください。
④ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



④ P.771の傾斜ピンホルダと組み合わせてご使用ください。

④ ブランクタイプの為、角度のあるアンダーカットに合わせてご使用頂けます。



■取付け加工例

