

傾斜ピン・直押上ピン②

—両端タップタイプ/両端段付タイプ—


追加工価格も数量スライド適用 P.49



両端タップタイプ


K-KSPSC (タップサイズ:コンパクト)

KSPSC (タップサイズ:ノーマル)




両端段付タイプ

K-KSPSD (タップサイズ:コンパクト)



Example 使用例

- 傾斜プロックと傾斜ピンの結合は共穴加工後、ノックピン等で固定してください。
- 傾斜ピンの全長(L寸)は調整可能なようにプラス公差に設定しています。



<軸端加工について>

- 軸端加工部・平面取加工部は焼きなまし後加工する為、高周波焼入は入っていません。



- K-KSPSC・KSPSC(両端タップ)は、全周面高周波焼入になります。

寸法対照表

| 対応無給油スライドユニット | スタンダードタイプ (SCZN・SCZA) | | | | | | SCY | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----|--------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|-------|------|---------------|--|
| | K-KSPSA (P.787) K-KSPSB (P.787) | | K-KSPSC K-KSPSD | | K-KSPSE (P.791) | | KSPSA (P.787) KSPSB (P.787) | | KSPSC | | KSPSE (P.791) | |
| 型式 | M | B | M | M | B | M | B | M | M | M | M | |
| 8 | — | — | — | — | — | M 4 | 10 | M 4 | — | M 4 | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | M 5 | 10 | M 5 | — | M 5 | — | |
| 12 | M 5 | 13 | M 5 | M 5 | 13 | M 6 | 10 | M 6 | — | M 6 | — | |
| 16 | M 8 | 14 | M 6 | M 8 | 14 | M 8 | 13 | M 8 | — | M 8 | — | |
| 20 | — | — | — | M 8 | 16 | M 10 | 16 | M 10 | — | M 10 | — | |
| 25 | M 10 | 16 | M 10 | M 10 | 16 | M 12 | 19 | M 12 | — | M 12 | — | |
| 30 | — | — | — | M 10 | 20 | M 12 | 19 | M 12 | — | M 12 | — | |

*スタンダードタイプ対応の傾斜ピンはD8・10の取り扱いはありませんのでご注意ください。

■K-KSPSC [両端タップタイプ] (タップサイズ:コンパクト)

| M | C | Dg6 | 型式 | | L | 指定1mm単位 | | ￥基準単価 1~9本 | | | | | |
|-----|-----|-----|--------|---------|----|---------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Type | D | | 100~800 | | L100~200 201~300 301~400 401~500 501~600 601~800 | | | | | |
| M5 | 0.5 | 12 | —0.006 | K-KSPSC | 12 | 100~800 | | 1,280 | 1,560 | 1,840 | 2,120 | 2,400 | 3,650 |
| M6 | — | 16 | —0.017 | | 16 | 100~800 | | 1,370 | 1,680 | 1,990 | 2,280 | 2,570 | 3,870 |
| M8 | — | 20 | —0.007 | | 20 | 100~800 | | 1,380 | 1,690 | 1,990 | 2,310 | 2,620 | 3,950 |
| M10 | 1.0 | 25 | —0.020 | | 25 | 100~800 | | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,190 | 4,690 |
| | | 30 | — | | 30 | 100~800 | | 1,700 | 2,160 | 2,610 | 3,070 | 3,520 | 5,140 |

■KSPSC [両端タップタイプ] (タップサイズ:ノーマル)

| M | C | Dg6 | 型式 | | L | 指定1mm単位 | | ￥基準単価 1~9本 | | | | | |
|-----|-----|-----|--------|-------|----|---------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Type | D | | 100~600 | | L100~200 201~300 301~400 401~500 501~600 601~800 | | | | | |
| M4 | 0.3 | 8 | —0.005 | KSPSC | 8 | 100~600 | | 1,230 | 1,480 | 1,730 | 2,170 | 2,600 | — |
| M5 | — | 10 | —0.014 | | 10 | 100~600 | | 1,240 | 1,500 | 1,760 | 2,020 | 2,280 | 3,060 |
| M6 | — | 12 | —0.006 | | 12 | 100~600 | | 1,280 | 1,560 | 1,840 | 2,120 | 2,400 | 3,650 |
| M8 | — | 16 | —0.017 | | 16 | 100~600 | | 1,370 | 1,680 | 1,990 | 2,280 | 2,570 | 3,870 |
| M10 | 1.0 | 20 | —0.007 | | 20 | 100~600 | | 1,380 | 1,690 | 1,990 | 2,310 | 2,620 | 3,950 |
| M12 | — | 25 | —0.020 | | 25 | 100~600 | | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,190 | 4,690 |
| | | 30 | — | | 30 | 100~600 | | 1,700 | 2,160 | 2,610 | 3,070 | 3,520 | 5,140 |

■K-KSPSD [両端段付タイプ] (タップサイズ:コンパクト)

| M | C | Dg6 | 型式 | | L | 指定1mm単位 | | ￥基準単価 1~9本 | | | | | |
|-----|-----|-----|--------|-------|----|---------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Type | D | | 100~600 | | L100~200 201~300 301~400 401~500 501~600 601~800 | | | | | |
| M4 | 0.3 | 8 | —0.005 | KSPSD | 8 | 100~600 | | 1,230 | 1,480 | 1,730 | 2,170 | 2,600 | — |
| M5 | — | 10 | —0.014 | | 10 | 100~600 | | 1,240 | 1,500 | 1,760 | 2,020 | 2,280 | 3,060 |
| M6 | — | 12 | —0.006 | | 12 | 100~600 | | 1,280 | 1,560 | 1,840 | 2,120 | 2,400 | 3,650 |
| M8 | — | 16 | —0.017 | | 16 | 100~600 | | 1,370 | 1,680 | 1,990 | 2,280 | 2,570 | 3,870 |
| M10 | 1.0 | 20 | —0.007 | | 20 | 100~600 | | 1,380 | 1,690 | 1,990 | 2,310 | 2,620 | 3,950 |
| M12 | — | 25 | —0.020 | | 25 | 100~600 | | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,190 | 4,690 |
| | | 30 | — | | 30 | 100~600 | | 1,700 | 2,160 | 2,610 | 3,070 | 3,520 | 5,140 |

Order
注文例

タップサイズ:コンパクト
ノーマル
コンパクト
K-KSPSC12 - 150
KSPSC20 - 300
K-KSPSD20 - 250 - F12 - P10 - Y16 - V16

Delivery
出荷日
3 日目出荷
3 本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price
価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~19 20~
基準単価 5% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations
追加工
KSPSC20 - 300 - SC - B16 - H18

| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
|------------|------|--|---------|
| SC | | 片端平面取り加工(1面) K-KSPSC・KSPSCに適用 新たに面取り加工をします。 B=指定1mm単位, H=指定1mm単位 D8・10適用不可 10≤B≤50 L-B-F≥10 指定方法 SC-B16-H17 D H D H 12 10≤H≤11 20 17≤H≤19 16 13≤H≤15 25 22≤H≤24 20 18 30 25≤H≤29 | 700 |

| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
|------------|------|-------|---------|
| SCW</td | | | |