



ランナーチェンジピン

-Zピン対応 L寸固定・L寸指定タイプ-

2日目納短縮

プライスダウン

: 値下げ価格

追加工価格も数量スライド適用 P.49

Shape2 ランナー溝形状				
A形状(台形)	B形状(半円)	C形状(円弧+接線)		
●A寸法選択	●B寸法選択	●C寸法選択		
適用寸法 A t GC°	適用D寸法 B	適用D寸法 C		
10・13・16 3 2.5 13・16 4 3 7 16 5 3.5 10	8・10・13・16 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 3 3.5 4	8・10・13・16 2 2.25 2.5 3 3.5 4		

台形テーパ角度(GC°)が選択できます。
詳細は右下追加工の欄をご参照下さい。
③ GCを選択しない場合はテーパ角度は10°になります。
④ D8は適用不可
⑤ Shape1がTとKの場合、A5と6は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可
⑥ Shape1がTとKの場合、B3~4は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可
⑦ Shape1がTとKの場合、C3.5と4は六角レンチの引っ掛かりが悪くなるため製作不可

■L寸固定・L寸指定タイプ

適用 プランジャ	H	E	S	Type	Shape1	Shape2			L	lまたはF RCPNZ F(固定E1mm単位) RCPLZ	P	
						A形状	B形状	C形状				
BPJ4 BSJ4	14	3	4	8	RCPNZ (L寸固定) RCPLZ (L寸指定)	—	1 1.25 1.5	2	RCPNZ L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 RCPLZ L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 15.0~50.0	14 15	3 4	
	16		5			3	1 1.25 1.5 2 2.25 2.5	2 2.5				
	19	4	6	10		3 4	1 1.25 1.5 2 2.25 2.5	2 2.5	RCPNZ L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 60 RCPLZ L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	16 20	5 6	
			8			4	1 1.25 1.5 2 2.25 2.5	3				
			10			5	1 1.25 1.5 2 2.25 2.5	3				
	22	5	10	16		6	1 1.25 1.5 2 2.25 2.5	3	RCPNZ L寸固定タイプ 30 35 40 50 60 RCPLZ L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	22	7~30 8	

⑧ Shape1が* T * Kの場合・A5~6・B3~4・C3.5~4は製作不可となります。 ⑨ 適用プランジャはP.765に掲載
⑩ Shape1がNの場合、Shape2は指定不要です。

Order 注文例 型式 - Shape1 - Shape2 - L - F - P
RCPNZ13 - I - C2.5 - 30 - P5
RCPLZ13 - I - C2.5 - 30 - F20 - P6
Delivery 出荷日 2 日目出荷


Price 價格 ご注文締切
ストーク A 翌日出荷 500円/1本
P.48
⑪ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.47
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
⑫ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	Shape D	¥基準単価 1~4本	
		RCPNZ	RCPLZ
RCPNZ	8	N 5,580	7,400
		I 6,980	8,860
		T 9,880	11,890
		K 11,280	13,350
		L 8,380	10,320
RCPLZ	10	N 5,280	7,080
		I 6,680	8,550
		T 9,580	11,580
		K 10,980	13,040
		L 8,080	10,010
Alterations 追加工	型式	- Shape1 - Shape2 - L(LC) - F - P - (LKC・HC・EQ...etc.)	
		RCPNZ13 - I - C2.5 - LC28.01 - P5 - LKC-ECS	RCPLZ13 - T - A3 - 30.1 - F20 - P6 - GC7

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
LC		全長変更 指定0.1mm単位 20<LC<Lmax. ③ L寸固定タイプに適用 ④ LKC併用時、LC=指定0.01mm単位指定可 ⑤ ℓは(L-LC)分短くなります。ℓ≥N(E)+1	200
LKC		全長公差変更 L+0.2 ... L-0.02 ④ L寸指定タイプの場合、 L寸0.01mm単位指定可	200
EC		六角レンチ溝深さE寸法を変更します。 D EC寸法選択 8・10 4・5 13 3・5 16 3・4	600
GC		Shape2 A形状テーパ角度GC°選択 GC°選択 10° 7° 指定方法 10° ... GC10 7° ... GC7 ④ D8は適用不可	0

※六角穴部の面粗度向上により、EQ追加工は廃止になりました。



アンダーカット部の樹脂が離型する際、削れて粉が発生することがあるため、透明度の高い樹脂などをお使いの際には成形品への粉混入防止として有効です。また、従来品同様、六角レンチを用いてPL面からランナー溝の向きを変えることができます。位置決めにはボールプランジャーをご利用ください。