

電鋳製

PIN-POINT GATE BUSHINGS

# ピンポイントゲートブッシュ -小径タイプ-

内径SR


追加工価格も数量スライド適用 P.49

電鋳製

# ツバ付きピンポイントゲートブッシュ -小径タイプ-

内径SR

追加工価格も数量スライド適用 P.49



H	SR	V	型式		L 0.01mm単位	P	A°	C	¥基準単価 1~4本	
			Type	D					PGES	PGKS
2.5	0.4	1.2	PGES (スタンダードタイプ)	1.5	6.00~20.00	0.3	2	0	13,100	18,300
				1.6		0.3 0.4		0.2		
3	0.5	1.3	PGKS (高硬度タイプ)	1.8	0.3 0.4 0.5*	0.3 0.4 0.5*	2	0.4	13,100	18,300
				1.8		0.3 0.4 0.5*		0.5		

\*P0.5の場合、C0.4と0.5は選択不可

**Order** 注文例 型式 - L - P - A - C  
PGKS1.5 - 15.00 - P0.3 - A2 - C0.2  
PGES1.6 - 10.00 - P0.3 - A2 - C0.4


**Delivery** 出荷日 3 日目出荷 【規格廃止】2020年12月末をもって廃止予定となります。  
それ迄の期間は納期を調整させていただく場合がございます。

**Price** 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

**Alterations** 追加工 型式 - L - P - A - C - (CC・PKV・LKC)  
PGKS1.5 - 15.00 - P0.3 - A2 - C0.2 - CC  
PGES1.6 - 10.00 - P0.3 - A2 - C0.4 - PKV

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
C0.2±0.1	CC	インロー用逃し(C面)加工をします。	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	PKV	P寸公差を変更します。 P±0.02 → P±0.01	700
	LKC	下記の寸法公差を変更します。 (L-C-3) <sup>0</sup> -0.05 ... -0.02 (L-C) <sup>0</sup> +0.05 ... +0.02	800



H	D <sub>2</sub>	SR	V	型式		L 0.01mm単位	P	A°	C	¥基準単価 1~4本	
				Type	D					PGEST	PGKST
5	2.5	0.4	1.2	PGEST (スタンダードタイプ)	1.5	10.00~20.00	0.3	2	0	15,700	21,400
					1.6		0.3 0.4		0.2	15,700	21,400
6	3	0.5	1.3	PGKST (高硬度タイプ)	1.8	10.00~20.00	0.3 0.4 0.5*	2	0.3	15,700	21,400
					1.8		0.3 0.4 0.5*		0.4	15,700	21,400

\*P0.5の場合、C0.4と0.5は選択不可

**Order** 注文例 型式 - L - P - A - C  
PGKST1.5 - 15.00 - P0.3 - A2 - C0.2  
PGEST1.8 - 12.00 - P0.4 - A2 - C0.4

**Delivery** 出荷日 5 日目出荷 【規格廃止】2020年12月末をもって廃止予定となります。  
それ迄の期間は納期を調整させていただく場合がございます。

**Price** 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

**Alterations** 追加工 型式 - L - P - A - C - (CC・TC・PKV・LKC)  
PGEST1.5 - 15.00 - P0.3 - A2 - C0.2 - CC  
PGKST1.8 - 12.00 - P0.4 - A2 - C0.4 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
C0.2±0.1	CC	インロー用逃し(C面)加工をします。	300
	PKV	P寸公差を変更します。 P±0.02 → P±0.01	700

ゲート部品