


型開き防止プレート／ウレタンスプリング

納期短縮

一切欠き全長指定タイプ



DPPFN
(切欠き全長指定タイプ)



T	d	l	l1	C	型式		指定1mm単位		Color 保安色
					Type	B	L	S	
12	9	10	15	10	DPPFN	25	30≤L≤95	0≤S≤L-18	R (Red)
12	14	15	20	15		38	50≤L≤115	0≤S≤L-28	Y (Yellow)
20	22	25	30	15		50	60≤L≤145	0≤S≤L-44	N (Normal)

S=0の場合は丸穴になります。
保安色の塗料はスプレー塗装です。(アクリルラッカーリー)

①N (Normal) ... S 四三酸化鉄皮膜処理(Fe3O4) 型温度が高い場合、色落ちすることがあります。



Order
注文例
DPPFN25 - 80 - S20 - Y



Delivery
出荷日
5 日目出荷
①ストーク B 3日目出荷 500円/1本
PM 8:00迄
②3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P47
数量区分
標準対応
数量
1~9 10~19 20~49 50~100 101~
値引率
基準単価 5% 10% 15% お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



MAZ

