


無給油スライドプレート

-銅合金10mm・板厚プラス公差タイプ-



R	R'	d1	d2	l	穴数	型式		L
						type	W	
R2	R4	11	17.5	9	2	PSLP	50	50
				45			75	75
				50			100	100
				75			125	125
				100			150	150
R2		11	17.5	9		PSLP	50	50
				45			75	75
				50			100	100
				75			125	125
				100			150	150
R4		R4	17.5	45		PSLP	75	75
				50			100	100
				75			125	125
				100			150	150
				100			100	100


Order
注文例
PSLP40 - 100

Delivery
出荷日
在庫品

■特長：従来のスライドプレートとは違い、板厚公差をプラスとしており、より調整がしやすくなっています。

無給油スライドプレート

-銅合金10mm・耐熱150°Cタイプ-



R	x1	y1	A部		B部		d1	d2	l	穴数	型式		L
			R	x2	y2	type	W						
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20	2	HPSLP	50	30	50
R5	4	3	R2	2	2	11	17.5	45			75	40	100
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20			50	50	50
R5	4	3	R5	4	3	11	17.5	45			75	50	100
								50			50	50	50
								45			75	50	100
								50			50	50	50
								45			75	50	100
								50			50	50	50
								45			75	50	100

Order
注文例
HPSLP30 - 100

Delivery
出荷日
在庫品

■特長：従来のスライドプレートより、高温環境下での使用が可能です。

■特長：スライドプレート表面には、耐熱性と初期なじみ性を得るためにコーティング剤(黒色)を塗布しております。
コーティング剤を除去いたしますと初期なじみ性が得られませんのでご了承ください。

■特長：コーティング剤は、有機溶剤等を用いて除去することができます。