




## COOLING PIPES

## 冷却パイプ


一ロー付け・テーパネジ／平行ネジ／かしめタイプ



## BAFFLE BOARDS WITH TAPERED SCREW PLUGS

## バッフル板

- テーパスクリュープラグ付き -



D	a	ねじ山数	Pitch	ℓ	B	R(PT)	T	型式		L 指定5mm単位
								Type	A	
9.728	0.45	28	0.91	7	5	1/8	1.5	BFPT	6	30~200
13.157	0.7	19	1.34	8.9	6	1/4	2.0		8	
16.662				10	8	3/8			9	
								BFPT	10	30~250
									12	
									14	30~300

● BFPTを取付ける水穴径はA+1mm以上を目安としてください。

**Order 注文例** 型式 - L  
BFPT8 - 100

**Delivery 出荷日** 3 日目出荷

**Price 価格** 価格  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47  
標準対応 個別対応大口  
数量区分 1~4 5~9 10~14 15~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
表示数量超えは WOSにてご確認ください。

Type	¥基準単価 1~4本					
	A	L30~100	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300
BFPT	6	650	700	750	—	—
	8	670	720	770	—	—
	9	680	730	780	830	—
	10	690	740	790	840	—
	12	710	760	810	860	910
	14	730	780	830	880	930

