

ダイス鋼  
SKD61  
+  
窒化処理

STEPPED EJECTOR PINS FOR DIE CAST

# ダイカスト用段付エジェクタピン

—先端径・全長指定タイプ—

**RoHS**

保持径(D) 精度保証範囲(詳細 [P.1493](#))  
つなぎR(詳細 [P.1494](#))  
■材質 SKD61+窒化処理  
■硬度 表面 900HV~  
母材 40~45HRC  
母材硬度保証範囲(詳細 [P.1495](#))  
窒化表面硬度保証範囲(詳細 [P.1495](#))

型式	ツバ厚
DESF	10mm (T10)

H	型式		L 指定0.01mm単位	P 指定0.01mm単位	N 指定1mm単位
	Type	D			
8	DESF	4	50.00~500.00	1.50~ 3.90	N≥30 and 15≤(L-N)≤300
9		5		3.00~ 4.90	
10		6		4.00~ 5.90	
11		7		4.90~ 6.90	
13		8		5.90~ 7.90	
15		10		7.90~ 9.90	
17		12		8.90~11.90	
20		15		10.90~14.90	
25		20		15.90~19.90	

※ L≤500.00 → 指定0.01mm単位、L>500 → 指定0.1mm単位  
※ DESFはP寸加工後に窒化処理を施すため、ツバ部まで窒化処理がかかる場合があります。

**Order  
注文例** 型式 - L - P - N  
DESF5 - 268.30 - P3.01 - N45

**Delivery  
出荷日** 3 日目出荷

ツバ厚JISタイプは [P.155](#) に掲載

Alterations 型式 - L - P - N - (KC・WKC...etc.)  
DESF10 - 720.5 - P9.00 - N300 - SKC7.0

追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

追加工詳細 [P.57](#)
追加工価格 [P.49](#)

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=指定0.1mm単位 D/2≤KC<H/2	100
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 D/2≤WKC<H/2	200
	KAC KBC	KAC,KBC=指定0.1mm単位 D/2≤KAC<KBC<H/2	300
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 D/2≤RKC<H/2	200
	DKC	DKC=指定0.1mm単位 D/2≤DKC<H/2	300
	SKC	SKC=指定0.1mm単位 D/2≤SKC<H/2	400
	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定1°単位 D/2≤KGC<H/2, 0<AG<360	300
	KTC	KTC=指定0.1mm単位 D/2≤KTC<H/2	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≤HC<H	200
	TC	TC=指定0.1mm単位 5.0≤TC<10 (L,N寸法は指定寸法通り) 10-TC≤Lmax.-L	200
	NC	ノック穴加工 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 NHC・NHN以外の併用不可	200
	217	ツバ裏部ナンパリング 指定範囲・指定方法は <a href="#">P.58</a> SKC併用不可	100
	NHN	ツバ裏部ナンパリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は <a href="#">P.58</a> SKC併用不可	100
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 D≥8に適用 他追加工と の併用不可	300

Price  
価格

■ 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) [P.47](#)

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 基準単価	1~4 5% 5~12 10% 13~49 20%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式
¥ 基準単価 1~4本

Type	D	L50.00~150.00	L150.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00	L300.01~350.00
DESF	4	1,020	1,160	1,270	1,450	1,590
	5	1,060	1,180	1,330	1,470	1,610
	6	1,100	1,250	1,370	1,520	1,680
	7	1,150	1,290	1,460	1,610	1,780
	8	1,200	1,340	1,540	1,690	1,870
	10	1,280	1,460	1,640	1,820	2,010
	12	1,350	1,560	1,760	1,950	2,180
	15	1,730	1,970	2,410	2,660	2,970
	20	2,820	3,170	3,660	4,020	4,480

型式
¥ 基準単価 1~4本

Type	D	L350.01~400.00	L400.01~500.00	L500.1~600.0	L600.1~700.0	L700.1~800.0
DESF	4	1,770	2,080	3,240	—	—
	5	1,790	2,130	3,270		
	6	1,860	2,300	2,990	3,530	
	7	1,990	2,300	3,090	3,700	4,650
	8	2,120	2,380	3,220	3,910	5,010
	10	2,310	2,610	3,470	4,240	5,620
	12	2,490	2,900	3,930	4,820	6,270
	15	3,390	4,210	5,080	6,080	7,140
	20	5,470	6,440	7,490	8,870	12,080

ダイカスト型用

1431

1432