


ダイス鋼
SKD61
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS
ストレートエジェクタピン
-定尺タイプ/軸径指定・全長固定タイプ-



■定尺タイプ		型式		L選択
H	T	Type	P	
3	EPDS (P -0.005)	1.5	100 150 200	
4		2	100 150 200 250	
5		2.5	100 150 200 250	
6		3	100 150 200 300	
7		3.5	100 150 200 300	
8		4	100 150 200 300	
9		4.5	100 200 300	
10		5	100 150 200 300 400 500	
11		5.5	100 200 300 *400 *500	
12		6	100 150 200 300 400 500	
13		6.5	100 200 *300 *400 *500	
14	EPD (P -0.01)	7	100 150 200 300 *400 *500	
15		8	100 150 200 300 400 500	
16		9	100 200 300 400 500	
17		10	100 150 200 300 400 500	
18		12	100 200 300 400 500	
		13	200 300 400 500	

※L寸に*マーク表示があるサイズは、2日目出荷となります。

■軸径指定・全長固定タイプ

■軸径指定・全長固定タイプ		型式		L選択	P指定0.01mm単位
H	T	Type	No.		
3	EPDGS (P -0.005)	1.5	100 150 200	1.00~ 1.49	
4		2	100 150 200 250	1.50~ 1.99	
5		2.5	100 150 200 250	2.00~ 2.49	
6		3	100 150 200 300	2.50~ 2.99	
7		3.5	100 150 200 300	3.00~ 3.49	
8		4	100 200 300	3.50~ 3.99	
9		4.5	100 150 200 300	4.00~ 4.49	
10		5	100 150 200 300	4.50~ 4.99	
11		5.5	100 200 300	5.00~ 5.49	
12		6	100 150 200 300 400 500	5.50~ 5.99	
13		6.5	100 200 300 400 500	6.00~ 6.49	
14	EPDG (P -0.01)	7	100 150 200 300 400 500	6.50~ 6.99	
15		8	100 150 200 300 400 500	7.00~ 7.99	
16		10	100 200 300 400 500	8.00~ 9.99	
17		12	100 200 300 400 500	10.00~11.99	
18		13	200 300 400 500	12.00~12.99	

Order
注文例
EPDG 12 - 300 - P11.00
50PACK-EPD 3 - 100
100PACK-EPD 3 - 100



型式	L	P	PACK	Type	P	L
50PACK (50本入り)			50PACK			
100PACK (100本入り)			100PACK			

• EPD(L寸*マークなし)

• EPD(L寸*マークあり)• EPDS • EPDGS • EPDG

• 50PACK • 100PACK

2 日目出荷 3 日目出荷 ストーケ A

※追加工使用時は、EPD(L寸*マークあり)と同一の出荷日になります。



Alterations
追加工
EPDG 12 - 300 - P11.00 - HC15
2 日目出荷 ストーケ A早割・A
※ NHC・NHNはストーケ不可

追加工	記号	詳細	追加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2		HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H EPDG・EPDGS・P≥1.5
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2		HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3 EPDG・EPDGS・P≥1.5
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2		TC	TC=指定0.1mm単位 2.0≤TC<4 L寸法は(4-TC)分短くなります。 EPDG・EPDGS・P≥1.5, 4-TC≤Lmax.-L
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2		NC	ノック穴加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2		NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2		217	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.44 SKC併用不可
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360		KTC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.44 SKC併用不可

ストレートエジェクタピン
ハイドロ SKH51
ハイドロ SKH51 + 硬質クロム
ダイス鋼 SKD61 + 窒化処理
4mm JIS (6-8mm)
10mm
P -0.01
P -0.02
P 0
P -0.005
定尺 全長指定
形状選択方式 軸径指定
付加情報 先端加工
刻印付 ガス抜き