







追加加工価格も数量スライド適用 P.43

Type	材質 硬度	型式	形 状																
ー先端Rタイプー	RoHS	SKD11相当 60～63HRC	STC (No.3～25)																
	SKH51相当 61～64HRC	HSTC	 <table><tr><th>No.</th><th>Ra</th></tr><tr><td>1.6</td><td></td></tr><tr><td>2.0</td><td>R≤0.2</td></tr><tr><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>3～</td><td>R≤0.5</td></tr></table>	No.	Ra	1.6		2.0	R≤0.2	2.5		3～	R≤0.5						
	No.	Ra																	
1.6																			
2.0	R≤0.2																		
2.5																			
3～	R≤0.5																		
粉末ハイス鋼 64～67HRC	PSTC																		
先端形状の外観は、P寸法によって 異なります。P.252			⑦ RT(※)→P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする 場合はRT=0とご指定ください。(ただし、P≥8の場合は先端フラットになります。P.1538) ⑦ 先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。P.1538																
ー先端テーパタイプー	RoHS	SKD11相当 60～63HRC	TTC (No.3～25)																
	SKH51相当 61～64HRC	HTTC	 <table><tr><th>No.</th><th>Ra</th></tr><tr><td>1.6</td><td></td></tr><tr><td>2.0</td><td>R≤0.2</td></tr><tr><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>3～</td><td>R≤0.5</td></tr></table> <table><tr><th>P</th><th>G</th></tr><tr><td>1,000～1,999</td><td>10°</td></tr><tr><td>2,000～</td><td>15°</td></tr></table>	No.	Ra	1.6		2.0	R≤0.2	2.5		3～	R≤0.5	P	G	1,000～1,999	10°	2,000～	15°
	No.	Ra																	
1.6																			
2.0	R≤0.2																		
2.5																			
3～	R≤0.5																		
P	G																		
1,000～1,999	10°																		
2,000～	15°																		
粉末ハイス鋼 64～67HRC	PTTC																		
ー先端鋭角タイプー	RoHS	SKD11相当 60～63HRC	ATTC (No.3～25)																
	SKH51相当 61～64HRC	HATTC	 <table><tr><th>No.</th><th>Ra</th></tr><tr><td>1.6</td><td></td></tr><tr><td>2.0</td><td>R≤0.2</td></tr><tr><td>2.5</td><td></td></tr><tr><td>3～</td><td>R≤0.5</td></tr></table>	No.	Ra	1.6		2.0	R≤0.2	2.5		3～	R≤0.5						
	No.	Ra																	
1.6																			
2.0	R≤0.2																		
2.5																			
3～	R≤0.5																		
粉末ハイス鋼 64～67HRC	PATTC		RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。																

型式		L						指定0.01mm単位	A	Y	H
Type	No.							min. P max.			
SKD11相当 (No.3～25) STC TTC ATTC	1.6	42	52	62				1.00～ 1.60	(10)	2	2.6
	2.0	42	52	62				1.00～ 2.00			3
	2.5	42	52	62				1.50～ 2.50			3.5
	3	42	52	62	72	82	(92)	2.00～ 3.00			5
SKH51相当 HSTC HTTC HATTC	4	42	52	62	72	82	(92)	3.00～ 4.00			7
	5	42	52	62	72	82	(92)	4.00～ 5.00		3	8
	6	42	52	62	72	82	(92)	5.00～ 6.00			9
	8	42	52	62	72	82	(92) (102)	6.00～ 8.00		5	11
粉末ハイス鋼 PSTC PTTC PATTC	10	42	52	62	72	82	(92) (102)	8.00～ 10.00			13
	13	42	52	62	72	82	(92) (102)	10.00～ 13.00			16
	16	42	52	62	72	82	(92) (102)	13.00～ 16.00			19
	20	42	52	62	72	82	(92) (102)	16.00～ 20.00		8	23
	25	42	52	62	72	82	(92) (102)	20.00～ 25.00			28

① L (102) ……No.8のL102はSKD11のみ適用します。
① L (92) (102) ……L92,102は先端Rタイプ、先端テーパタイプのみ適用します。
⊗ A (10) ……P≥6.0の場合、⊗ A (15) ……P≥15.0の場合、A15選択不可。
⊗ A (20) ……P≥20.0の場合、A20選択不可。



Order
注文例

型式 — L — P — A — (RT=0)
STC 6 — 72 — P5.02 — RT0
PATTC 8 — 42 — P7.03 — A15

① A 先端鋭角タイプのみ適用。
① RT=0 のみ指定可。(先端RタイプのP<8、先端鋭角タイプに適用)
① R=0 のみ指定可。(先端テーパタイプ、先端鋭角タイプに適用)



Delivery
出荷日

3 日目出荷







ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

① ストークA早割は1明細行当たり一律300円
① ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Alterations
追加加工

型式 — L (LC・LCT・LMT) — P — A — (RT=0) — (YC・HC・TC…etc.)
PSTC 10 — LC65 — P8.50 — HC12

Alterations	Code	先端Rタイプ	先端テーパ・先端鋭角タイプ	¥/1Code	
先端追加加工	 YC +0.3 0	YC	—	先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L (LC) +YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 ⊗ 先端鋭角タイプは不可	200
	 RLC +0.3 0	RLC	先端Rをフラットに カットします。 2≦RLC<Y<8 Y = √P(10-P/4) 指定0.1mm単位	—	200
		PKC	先端径公差変更 P +0.01 0 ⇨ +0.005 0 ⊕ P寸法0.001mm単位指定可	—	400
全長追加加工	 LC L	LC	全長変更 25≦LC<L 指定0.1mm単位	—	200
	 L LKC	LKC	—	全長公差変更 L +0.3 ⇨ +0.05 0	1,000
	 T LC L	LCT	ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注意事項(⊕)はLCと同様。 TKC ツバ厚公差変更 T +0.3 ⇨ +0.02 0	LC 全長変更	300
		LMT	ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注意事項(⊕)はLCと同様。 TKM ツバ厚公差変更 T +0.3 ⇨ -0.02 0	LC 全長変更	



Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応					個別対応大口
数 量	1～9	10～29	30～99	100～200	201～	
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り	

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■先端Rタイプ 基準単価

No.	STC	HSTC	PSTC
1.6	—	610	820
2.0	—	610	820
2.5	—	610	820
3	420	560	770
4	460	590	810
5	470	600	840
6	490	680	980
8	630	900	1,340
10	790	1,150	1,740
13	2,500	3,380	4,770
16	2,740	3,790	5,460
20	3,350	4,490	6,330
25	3,900	5,040	6,890

■先端テーパタイプ・先端鋭角タイプ 基準単価

No.	TTC ATTC	HTTC HATTC	PTTC PATTC
1.6	—	690	920
2.0	—	690	920
2.5	—	690	920
3	510	640	870
4	530	670	890
5	560	690	920
6	570	750	1,060
8	700	980	1,430
10	870	1,240	1,830
13	2,760	3,810	5,490
16	3,030	4,290	6,280
20	3,430	4,570	6,420
25	3,980	5,120	6,980