


SUPPORT PILLARS

サポートピラ

-タップ付/ノック穴付-



M Pitch	ℓ	型式		L		
		Type	D	指定 5 mm 単位	指定 10 mm 単位	
M6 × 1.0	12	SPL	12	40 ~ 55	60 ~ 100	
			14	40 ~ 55	60 ~ 120	
			16	40 ~ 55	60 ~ 120	
			18	40 ~ 55	60 ~ 120	
			20	45 ~ 55	60 ~ 150	
			25	45 ~ 55	60 ~ 150	
			30	—	50 ~ 300	
			32	—	50 ~ 300	
			35	—	50 ~ 300	
			40	—	50 ~ 300	
M8 × 1.25	16		45	—	50 ~ 200	
			50	—	50 ~ 400	
			55	—	50 ~ 200	
			60	—	70 ~ 400	
			80	—	70 ~ 400	
			100	—	100 ~ 200	
			120	—	100 ~ 200	
M12 × 1.75	24					
M16 × 2.0	32					


Delivery 出荷日	型式		L		
	Type	D	出荷日区分 A	出荷日区分 B	出荷日区分 C
SPL	SPL	12	40 ~ 100	—	—
		14	40 ~ 120	—	—
		16	40 ~ 120	—	—
		18	40 ~ 120	—	—
		20	45 ~ 120	130 ~ 150	—
		25	45 ~ 120	130 ~ 150	—
		30	50 ~ 150	(130~150)*	—
		32	50 ~ 120	130 ~ 300	—
		35	50 ~ 120	130 ~ 300	—
		40	50 ~ 120	130 ~ 300	—
Alterations 追加工	SPL	45	—	—	50 ~ 200
		50	50 ~ 170	180 ~ 400	—
		55	—	—	50 ~ 200
		60	—	—	70 ~ 400
		80	—	—	70 ~ 400
		100	—	—	100 ~ 200
		120	—	—	100 ~ 200

Type - L(LC) - (LKC · MC · etc.)
SPL32 - LC 75 - LKC - MC10

出荷日区分	LC · LKC 使用時		MC を含む	KF · WKF を含む
	A	B		
A	2 日目出荷	ストーク T · A	3 日目出荷	ストーク T · A
B	3 日目出荷	ストーク T · A		
C	3 日目出荷	ストーク A		

追加工	全長変更		全長公差変更		タップサイズ変更		1面D寸カット		2面D寸カット	
	LC	KFC	LKC	MC	KF	WKF				
記号	LC	KFC	LKC	MC	KF	WKF				

追加工の詳細は P.904 をご参照ください。




dH7	E	型式		L 指定 10 mm 単位	
		Type	D	20	40 ~ 100
10	20	SPLG	25	50 ~ 100	
			30	50 ~ 120	
			35	50 ~ 150	
			40	50 ~ 150	
			50	70 ~ 200	

Delivery 出荷日	型式		L 指定 10 mm 単位	
	Type	D	出荷日区分 A	出荷日区分 B
SPLG	SPLG	20	40 ~ 100	—
		25	50 ~ 100	—
		30	50 ~ 120	—
		35	50 ~ 120	130 ~ 150
		40	50 ~ 120	130 ~ 150
		50	70 ~ 170	180 ~ 200

Alterations 追加工	型式 - L(LC) - (LKC · MC · etc.)		LC · LKC 使用時		MC を含む		KF · WKF を含む	
	A	B	2 日目出荷	ストーク T · A	3 日目出荷	ストーク T · A	5 日目出荷	



追加工の詳細は P.904 をご参照ください。



Type	D	付属ノックピン長さ	E	X
SPLG	20	25	15	10
	25~40	30	20	10
	50	35	20	15

付属ノックピンは納入時にセットされておりません。
サポートピラと組み合わせてご使用ください。