

# ストリッパ固定用ストレートパイロットパンチ

-先端R・テーパー一体タイプ・ツバマイナス公差・ノーマル・ラップ仕上げ-

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.43

Type	M 材質 H 硬度	型式		形状
		ノーマル	ラップ仕上げ	
RoHS	SKD11相当 60~63HRC	SPTF	L-SPTF	<p>ーストレートタイプ</p>
	SKH51相当 61~64HRC	HTFRF	L-HTFRF	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PTFRF	L-PTFRF	

型式		指定0.1mm単位	指定0.01mm単位(ラップ仕上げ0.001mm単位)	H
Type	No.	L	min. P max.	
ノーマル	1.6	10.0 ~ 40.0	1.00~1.60	2.6
	2.0		1.00~2.00	3.0
	2.5		1.50~2.50	3.5
	3		2.00~3.00	5
	4		3.00~4.00	7
	5		4.00~5.00	8
	6		5.00~6.00	9
	8		6.00~8.00	11

①(Y)…先端Yの長さ=0.6+ $\sqrt{(P-0.2)(40.2-P)/4}$



型式 - L - P - (RT=0)  
 SPTF 2.0 - 28.0 - P1.90 - RT0  
 PTFRF 2.5 - 35.0 - P2.20  
 ② RT=0 のみ指定可。(但しラップ仕上げを除く)

■特長 ●このストリッパ固定用パイロットパンチは薄板材加工のプレス金型向けに開発したものです。  
 ●ツバ下長さF寸法の精度が良く、かつ先端が滑らかなR形状に仕上がっています。



●ノーマルタイプ  
 3 日目出荷 ご注文締切  
 ストーカ A早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.40  
 ストーカ A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄  
 ③ストーカA早割は1明細行当たり一律300円  
 ③ストーカAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●ラップ仕上げ

3 日目出荷 ご注文締切  
 ストーカ A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.40  
 ③ストーカAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations  
追加工 型式 - L - P - (RT=0) - (RLC・HC・TC…etc.)  
SPTF 3 - 28.0 - P2.48 - TC2.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
先端追加工	RLC	先端Rをフラットにカットします。 3≤RLC<Ymax. 指定0.1mm単位 ②RT=0の指定不可	200
	PKC	先端径公差変更 P +0.01 ⇌ +0.005 ②ラップ仕上げは適用不可 ③P寸法0.001mm単位指定可	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LKC	全長公差変更 L±0.05 ⇌ +0.05 ③F寸法公差 +0.05 ⇌ ±0.05となります。	0
ツバ部追加工	HC	ツバ径変更 2.6≤P+0.1≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2≤TC<3 指定0.1mm単位 ③全長は指定寸法のままで。	200
ツバ部追加工	KC	ツバ部廻り止め一面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
	TNK	ツバ下の逃げ加工 (逃げ部0.2以下)	200



Price  
価格

■数量スライド価格 (②1円未満切り捨て) P.39  
 数量区分 標準対応 個別対応 大口  
 数量 1~9 10~29 30~99 100~200 201~  
 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基準単価

No.	SKD11相当		SKH51相当		粉末ハイス鋼	
	ノーマル	ラップ仕上げ	ノーマル	ラップ仕上げ	ノーマル	ラップ仕上げ
	SPTF	L-SPTF	HTFRF	L-HTFRF	PTFRF	L-PTFRF
1.6	1,790	3,150	1,960	3,330	2,240	3,760
2.0	1,790	3,150	1,960	3,330	2,240	3,360
2.5	1,790	3,150	1,960	3,330	2,240	3,360
3	1,790	3,150	1,960	3,330	2,240	3,360
4	1,650	3,010	1,800	3,170	2,070	3,590
5	1,680	3,040	1,850	3,220	2,140	3,660
6	1,700	3,060	1,910	3,280	2,240	3,760
8	1,820	3,180	2,140	3,500	2,630	4,150