

PILOT PUNCHES  
パイロットパンチ  
-先端径固定タイプ-


A+3  
早割

PILOT EJECTOR BUSHINGS  
パイロットエジェクタブッシュ

2日目納短縮  
出荷期

A+3  
早割

追加工価格も数量スライド適用 P.43



**Order  
注文例**

型式 - L - P - (RT=0)  
STAZ 6 - 62 - P4.5 - RT0  
STAZ10 - 72 - P8.0

⑨RT=0のみ指定可。(P<8の場合に適用)

**Delivery  
出荷日**

3 日目出荷  
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄  
ストーク A早割翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.40  
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

⑨ストークA早割は1明細行当たり一律300円  
⑨ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

**Price  
価格**


■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量 基準単価 1~9 10~29 30~99 100~200 201~  
5% 10% 15% お見積り

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Alterations  
追加工**

型式 - L - P - (HC・TC…etc.)  
STAZ 6 - 62 - P4.5 - TC4.0

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
先端追加工	RLC	先端Rをフラットにカットします。 $2 \leq RLC < Y \leq 8$ $Y = \sqrt{P} (10 - P/4)$ 指定0.1mm単位	200
ツバ部追加工	HC	ツバ径変更 $D \leq HC < H$ 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 $2 \leq TC < 5$ 指定0.1mm単位 ⑨全長Lは(5-TC)分短くなります。	200
	KC	ツバ部廻り止め一面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
シャンク部	NDC	導入部無し $\ell \geq 3 \Rightarrow \ell = 0$	0



**Order  
注文例**

型式 - L - P  
MEG 5 - 10 - P2.00

**Delivery  
出荷日**

2 日目出荷  
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄  
ストーク A早割翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.40  
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

⑨ストークA早割は1明細行当たり一律300円

⑨ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


**Price  
価格**

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P.39  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量 基準単価 1~9 10~29 30~99 100~200 201~  
5% 10% 15% お見積り  
⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**Alterations  
追加工**

型式 - L - P - (HC・PKC・PC)  
MEG 5 - 10 - P2.00 - PKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
ガイド部追加工	PKC	先端径 変更 $P +0.01 \Rightarrow +0.005$	400
ガイド部追加工	PC	ガイド部径変更 $2.5 \leq PC < P$ 指定0.01mm単位 ⑨D4~6適用不可	200
ツバ部追加工	HC	ツバ径変更 $D \leq HC < H$ 指定0.1mm単位	200



- 順送型で薄い材料を加工する場合、材料のパイロットパンチへの喰い付きを防止します。
- 丸線コイルスプリング P.1345