










ストレートタイプ	シャンク径 D _{n5} 公差	材質 H硬度	D寸法	型式	刃先形状は下記ⒶⒷⒸⒹⒺⒶより選択			
 	D _{n5}      	MSD SD _□ PMSD PSD _□ A-MSD	レギュラータイプ 	    	SKH51相当 61~64HRC SKD11相当 60~63HRC 粉末ハイス鋼 64~67HRC SKH51相当 61~64HRC SKD11相当 60~63HRC 粉末ハイス鋼 64~67HRC			
	D _{n5}   	A-SD _□ A-PMSD A-PSD _□ A-MSD						

D公差		型式		L	指定0.01mm単位				b	d	
D	n5 +0.005 0	Type	D		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ			
3	+0.008 0	(SKH51相当) (SKD11相当) (粉末ハイス鋼)	(3) 16 20	0.30~ 1.00	—	—			    	2.0	
4	+0.013 0		(4) 16 20 22 25 28 30	0.50~ 2.00	—	—				2.4	
5	+0.008 0		(5) 16 20 22 25 28 30	0.50~ 2.50	—	—				2.9	
6	+0.005 0		(6) 16 20 22 25 28 30 32 35	1.00~ 3.00	—	—				3.4	
8	+0.016 0		8 16 20 22 25 28 30 32 35	1.00~ 4.00	4.00	1.00				4.4	
10	+0.010 0		10 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	2.00~ 6.00	6.00	1.20				6.4	
13	+0.020 0		13 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	3.00~ 8.00	8.00	1.50				8.4	
16	+0.012 0		16 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	5.00~ 10.00	10.00	2.00				10.6	
20	+0.024 0		(20) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	7.00~ 12.00	12.00	3.00				12.6	
22	+0.015 0		(22) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	8.00~ 14.00	14.00	3.00				14.6	
25			(25) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	10.00~ 16.00	16.00	3.00				16.6	
32			(32) 16 20 22 25 28 30 32 35	15.00~ 20.00	20.00	4.00				20.6	
38	+0.028 0	(SKH51相当) (SKD11相当) (粉末ハイス鋼)	(38) 16 20 22 25 30 35	19.00~ 26.00	26.00	5.00				26.6	
45	+0.017 0		(45) 20 22 25 30 35	25.00~ 35.00	35.00	6.00				36.0	
50			(50) 20 22 25 30 35	33.00~ 40.00	40.00	7.00				41.0	
56	+0.033 0		(56) 20 22 25 30 35	38.00~ 45.00	45.00	8.00				46.0	
6	+0.013 0		(6) 16 20 22 25 30 35	1.00~ 3.00	—	—				3.4	
8	+0.016 0	(SKH51相当) (SKD11相当) (粉末ハイス鋼)	8 16 20 22 25 30 35	1.00~ 4.00	4.00	1.00				4.4	
10	+0.010 0		10 16 20 22 25 30 35	2.00~ 6.00	6.00	1.20				6.4	
13	+0.020 0		13 16 20 22 25 30 35	3.00~ 8.00	8.00	1.50				8.4	
16	+0.012 0		16 16 20 22 25 30 35	5.00~ 10.00	10.00	2.00				10.6	
20	+0.024 0		(20) 16 20 22 25 30 35	7.00~ 12.00	12.00	3.00				12.6	
25	+0.015 0		(25) 16 20 22 25 30 35	10.00~ 16.00	16.00	3.00				16.6	

Ⓐ (3) (4) (5) (6) はⒶ形状(丸)のみの規格です。ⒷⒸⒹⒺ形状はありません。
 ⓒ (20) (22) (25) (32) (38) (45) (50) (56) はシャンク径公差D_{n5}のみの規格です。
 ⓒ L= (40) はシャンク径公差D_{n5}のみの規格です。

Order 注文例		型式 - L - P - W - R (Rのみ)																																																																																									
		MSD 13 - 30 - P7.00																																																																																									
Delivery 出荷日		<p>Ⓐ D3~5 D38~56 Ⓑ R E G</p> <p>3 日目出荷</p>																																																																																									
		<p>（ご注文時） ストークT 当日出荷 1本/本 正午迄 ストークA 翌日出荷 80円/1個 ストークA 翌日出荷 80円/1個 PM 600円 PM 600円</p>																																																																																									
		<p>（ご注文時） ストークA早割は明細行当たり一律300円 ストークA早割は明細行当たり一律2,160円 ストークA早割対象は刃先形状Ⓐタイプ(D4以上)のみ</p>																																																																																									
Alterations 追加工		<p>（ご注文時） 早割30 A D R E G D^{+0.005} タイプ、追加工LKCは「早割30」をご利用できません。</p> <p>8 日目出荷 早割 30 30%off/1本 (1円未満切り捨て) 算出例は価格表をご覧ください。</p>																																																																																									
		<p>（ご注文時） 早割30の価格は30% OFF</p>																																																																																									
		<p>ご注文の際には、「ストークZ」とご指定ください。</p>																																																																																									
Alterations 追加工		型式 - L(LC·SLC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC·KC·WKC··etc.)																																																																																									
		SDD 38 - 35 - P21.03 - W6.83 - BC4.0																																																																																									
Alterations		Alterations 追加工																																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alterations</th> <th>Code</th> <th>Ⓐ</th> <th>Ⓑ</th> <th>Ⓒ</th> <th>Ⓓ</th> <th>Ⓔ</th> <th>Ⓕ</th> <th>Ⓖ</th> <th>Ⓗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC WC</td> <td></td> <td>刃先径変更 min: P>PC\geq P_{min} 指定0.01mm単位</td> <td>刃先径変更 min: P>PC\geq P_{min} 指定0.01mm単位</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>BC</td> <td></td> <td>刃先長変更 1\leq BC\leq b 指定0.1mm単位 P<1.00適用不可</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>PKC</td> <td></td> <td>刃先径公差変更 P₀+0.01\leq P₀+0.005 指定0.01mm単位</td> <td>刃先径公差変更 P₀+0.01\leq P₀+0.01 指定0.01mm単位</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>				Alterations	Code	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	PC WC		刃先径変更 min: P>PC \geq P _{min} 指定0.01mm単位	刃先径変更 min: P>PC \geq P _{min} 指定0.01mm単位							200	BC		刃先長変更 1 \leq BC \leq b 指定0.1mm単位 P<1.00適用不可								200	PKC		刃先径公差変更 P ₀ +0.01 \leq P ₀ +0.005 指定0.01mm単位	刃先径公差変更 P ₀ +0.01 \leq P ₀ +0.01 指定0.01mm単位							400																																											
Alterations	Code	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ																																																																																		
PC WC		刃先径変更 min: P>PC \geq P _{min} 指定0.01mm単位	刃先径変更 min: P>PC \geq P _{min} 指定0.01mm単位							200																																																																																	
BC		刃先長変更 1 \leq BC \leq b 指定0.1mm単位 P<1.00適用不可								200																																																																																	
PKC		刃先径公差変更 P ₀ +0.01 \leq P ₀ +0.005 指定0.01mm単位	刃先径公差変更 P ₀ +0.01 \leq P ₀ +0.01 指定0.01mm単位							400																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alterations</th> <th>Code</th> <th>Ⓐ</th> <th>Ⓑ</th> <th>Ⓒ</th> <th>Ⓓ</th> <th>Ⓔ</th> <th>Ⓕ</th> <th>Ⓖ</th> <th>Ⓗ</th> <th>Ⓚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC</td> <td></td> <td>全長変更 10\leq LC$<$ 指定0.1mm単位(LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>SLC</td> <td></td> <td>全長変更+全長公差変更 1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(Ⓐ)はLCと同様。</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>LKC</td> <td></td> <td>全長変更 + 全長公差変更 L\leq LC\leq L+0.4\leq L+0.05 0.01mm単位指定可</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>LKZ</td> <td></td> <td>全長公差変更 L\leq LC\leq L+0.4\leq L+0.01 0.01mm単位指定可</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>KC</td> <td></td> <td>廻り止め 一面加工 KC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>WKC</td> <td></td> <td>廻り止め 平面加工(2面) KC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>				Alterations	Code	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓚ	LC		全長変更 10 \leq LC $<$ 指定0.1mm単位(LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)									200	SLC		全長変更+全長公差変更 1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(Ⓐ)はLCと同様。									500	LKC		全長変更 + 全長公差変更 L \leq LC \leq L+0.4 \leq L+0.05 0.01mm単位指定可									400	LKZ		全長公差変更 L \leq LC \leq L+0.4 \leq L+0.01 0.01mm単位指定可									600	KC		廻り止め 一面加工 KC									200	WKC		廻り止め 平面加工(2面) KC									200			
Alterations	Code	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓚ																																																																																	
LC		全長変更 10 \leq LC $<$ 指定0.1mm単位(LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)									200																																																																																
SLC		全長変更+全長公差変更 1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(Ⓐ)はLCと同様。									500																																																																																
LKC		全長変更 + 全長公差変更 L \leq LC \leq L+0.4 \leq L+0.05 0.01mm単位指定可									400																																																																																
LKZ		全長公差変更 L \leq LC \leq L+0.4 \leq L+0.01 0.01mm単位指定可									600																																																																																
KC		廻り止め 一面加工 KC									200																																																																																
WKC		廻り止め 平面加工(2面) KC									200																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Price 価格</th> <th>数量区分</th> <th>標準対応</th> <th>個別対応大口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>数量 1~9</td> <td>10~29</td> <td>30~99</td> <td>100~200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>値率 基準単価</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>お見積り</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Price 価格	数量区分	標準対応	個別対応大口		数量 1~9	10~29	30~99	100~200		値率 基準単価	5%	10%	15%			お見積り																																																																					
Price 価格	数量区分	標準対応	個別対応大口																																																																																								
	数量 1~9	10~29	30~99	100~200																																																																																							
	値率 基準単価	5%	10%	15%																																																																																							
		お見積り																																																																																									