

サポートピラ

-ボルト穴付タイプ-

RoHS10
DSPL (スタンダードタイプ)
DSF (フリー指定タイプ)

D	C
16~18	0.3
20~50	0.5
60~80	0.8
100~120	1.2

材質 S45C
 表面処理 四三酸化鉄皮膜処理 (Fe₃O₄)

*H寸の指定は**DSF**のみです。
 ①左側端面の表面処理は削除される場合があります。

■スタンダードタイプ

適用ボルトサイズM	ボルト穴H	D ₁	d	型式 Type	D	L 指定10mm単位
M 6	7	11	7	DSPL	16	20~100
					18	
					20	
M 8	9	14	9		25	40~150
					30	
					35	
M10	13	18	11		40	40~250
M12	15	20	14		50	
M16	19*	26	18		60	40~300
					80	

■フリー指定

型式 Type	D	L 指定1mm単位	適用ボルト選択	H 指定1mm単位
DSF	16	20~100	5 6	6~50 L-H ≥ 6
	18	20~100	5 6	
	20	20~150	5 6 8	
	25	20~150	6 8 10	
	30	20~150	6 8 10 12	
	32	20~150	8 10 12	
	35	20~150	8 10 12	
	38	30~200	10 12 16	
	40	30~200	10 12 16	
	50	30~200	12 16 20	
	60	30~200	12 16 20	
	80	30~200	16 20	
100	40~200	16 20		
120	40~200	16 20		

※L≥300の場合、70

Order 注文例
 (スタンダードタイプ) **DSPL60 - 200**
 (フリー指定タイプ) **DSF 40 - 195 - M16 - H20**

■スタンダードタイプ

型式 Type	D	出荷日区分 A	出荷日区分 B
DSPL	16	20~100	-
	18	20~100	-
	20	40~120	130~150
	25	40~120	130~150
	30	40~120	130~150
	35	40~120	130~150
	40	40~120	130~250
	50	-	40~300
	60	-	40~350
	80	-	40~350

■フリー指定

型式 Type	D	出荷日区分 A	出荷日区分 B
DSF	16	20~100	-
	18	20~100	-
	20	20~120	121~150
	25	20~120	121~150
	30	20~120	121~150
	32	20~120	121~150
	35	20~120	121~150
	38	20~120	121~200
	40	20~120	121~200
	50	-	30~200
	60	-	30~200
	80	-	30~200
100	-	40~200	
120	-	40~200	

出荷日区分	DSPL	DSF
A	2 日日出荷 ① ストック T ② ストック A	2 日日出荷 ① ストック A
B	3 日日出荷 ① ストック T ② ストック A	3 日日出荷 ① ストック A

Alterations 追加加工

(スタンダードタイプ) 型式 **L(LC)** - (LK1・LK2) **DSPL60 - LC195 - LK1**
 (フリー指定タイプ) 型式 **L** - **M** - **H(HN)** - (LK1・LK2) **DSF40 - 195.00 - M16 - HN - LK1**

追加加工	全長変更	全長公差変更(プラス)	全長公差変更(マイナス)	貫通穴へ変更
記号	LC	LK1	LK2	HN

①追加加工の詳細はP872をご参照ください。

サポートピラ / 段付サポートピラ

-総焼入れタイプ-

RoHS10
HSP (L寸固定タイプ)
HSPL (L寸指定タイプ)

材質 SKD11(高温戻し)
 硬度 56~58HRC
 (サブゼロ処理済)

①1オーダー単位で同時研磨します。②HSPLは六角穴側のC面取りがありません。

D	同時研磨可能本数
6~12	100本
14・16	70本
18・20	50本

上記の本数を超えるご注文では、半数での同時研磨となります。
 ex) HSP8 130本のととき 65本毎の同時研磨となります。

■L寸固定タイプ

M×Pitch	ℓ	B	型式 Type	D	L
M3×0.5	5	3	HSP	6	30
				7.5	
				8	
				10	
				12	
M4×0.7	6	6	HSP	14	
				16	
				18	
				20	

■L寸指定タイプ

M×Pitch	ℓ	B	型式 Type	D	L 指定0.01mm単位
M3×0.5	5	3	HSPL	6	20.00~40.00
				7.5	
				8	
				10	
				12	
M4×0.7	6	6	HSPL	14	
				16	
				18	
				20	

Order 注文例
 型式 **L**
HSP8
HSPL8 - 30.01

Delivery 出荷日
 ① 5 日日出荷
 ② 8 日日出荷

Alterations 追加加工
 型式 **L** - (NLK)
HSPL8 - 30.01 - NLK

追加加工
 L寸研磨加工なし
 記号 **NLK**

①追加加工の詳細はP872をご参照ください。

RoHS10
SPLF

材質 S45C
 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

①右側端面の表面処理は削除される場合があります。

適用ボルトサイズ (M)	ボルト穴 H	d ₂	d ₁	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	F 選択	T 指定0.1mm単位
M6	9	11	7	SPLF	20	45.0~150.0	25 30	10.0~45.0 L > T
					25	45.0~150.0	30 35	
M8	11	14	9		30	50.0~200.0	35 40	
M10	14.5	18	11		35	50.0~250.0	40 50	
M12	16.5	20	14		40	50.0~250.0	45 55	
M16	22	25	18	50	50.0~300.0	55		
				50	50.0~250.0	65		

Order 注文例
 型式 **L** - **F** - **T**
SPLF20 - 92.5 - F30 - T22.5

Delivery 出荷日
 ① 3 日日出荷
 ② ③ 緊急出荷サービス(ストック)不可

Alterations 追加加工
 型式 **L** - **F** - **T** - (LKC・TKC)
SPLF20 - 90 - F25 - T30 - LKC

追加加工
 全長公差変更
 ツバ厚公差変更
 記号 **LKC** **TKC**

①追加加工の詳細はP872をご参照ください。