



■ 材質	型式			RoHS
	Type	Shape	B 刃先長さ	
(H3 ~ 5) SKH51相当 61 ~ 64HRC	HP	D		刃先形状
(H6 ~ 30) SKD11相当 60 ~ 63HRC	HSP (H6 ~ 30)	R		刃先形状
粉末ハイス鋼 64 ~ 67HRC	PHP	E		刃先形状
		L		刃先形状
		G		刃先形状
				
			<p>W≤P≤W×20 R=0指定可</p> <p>W≤P≤W×20 0.15≤R&lt;W/2 指定 0.01mm 単位</p> <p>W≤P≤W×20</p> <p>W&lt;P≤W×20</p>	
			<p>W=V, W=H の場合も、刃先公差は P-W の公差となります。</p>	

型式			V P <sub>min.</sub> W <sub>min.</sub>	H	3	4	5	6	8	10	13	16	20	22	25	28	30	(40)	(50)	L	B		
Type	Shape 刃先形状	B 刃先長さ			1.5	2.0	2.5	3.0	3.0	4.0	5.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	12.0	16.0	20.0		S	L	
HP	D	S	(3) 1.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					(40)	6	8		
			(4) 1.0			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				(50)	8	13	
			5 1.2				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		60			
			6 1.5					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		70	13	19	
			8 2.0						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		80			
	R	L	10 2.5							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	90			
			13 3.0								○	○	○	○	○	○	○	○	○		100		
			16 4.0								○	○	○	○	○	○	○	○	○		19	25	
			20 5.0									○	○	○	○	○	○	○	○		19		
			22 6.0										○	○	○	○	○	○	○				
HSP (H6 ~ 30)	E	L	25 6.5											○	○	○	○	○	○	19			
			28 7.0												○	○	○	○	○		25		
			30 7.5													○	○	○	○				

⑨L(40)・H10～30・B=13 全長が(40)でH寸が10～30の場合、刃先長さは一律13mmになります。  
⑩L(50)・H16～30・B=19 全長が(50)でH寸が16～30の場合、刃先長さは一律19mmになります。  
⑪H(3)・(4)の場合、全長LはHPタイプ:L40～80、PHPタイプ:L40～70になります。  
⑫V(40)・(50)はHPタイプのみの規格です。





#### (1) 刃先がシャンクの中心にある場合



型式	<b>V</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	指定0.01mm単位 <b>P</b> - <b>W</b> - <b>R</b> (Rのみ)
PHOTO	22	22	22	PHOTO

PHPE5 08 06 - 60 - P7.62 - W3.8



Delivery 3 日出荷

**急** ストーケ T 当日出荷 1,600円/1本 正午迄

●**カク** カクは2本以上で1明細行当たり、一律2160円

●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円  
●HSPタイプは「ストークA」をご利用できません

※HSPタイプは「ストーク・A」をご利用できません。

Alterations		Code	Spec.	¥/1Code
刃先追加工		PC WC	刃先寸法変更 PC $\geq$ V $\times$ 0.3 $\geq$ 1.00 WC $\geq$ H $\times$ 0.15 $\geq$ 0.50 指定寸法0.01mm単位	200
		BC	刃先長変更 2 $\leq$ BC $\leq$ Bmax 指定寸法0.1mm単位  ①全長(L)は刃先長さ(BC) + 30mm以上 必要です。	400
		SC	刃先ラップ仕上げ ①W $\geq$ 2.00 ②P寸公差・指定単位は変わりません。 ③出荷時にご注意ください。  [5] 日目出荷 ⊗ストーク不可 ⊗刃先形状コ-ナ R=0指定不可	1,200
		PKC	刃先公差変更 P-W ± 0.01 $\Rightarrow$ $^{+0.01}_0$	400
全長追加工		PKV	刃先公差変更 P-W ± 0.01 $\Rightarrow$ $\pm 0.005$	400
		LC	全長変更 30 + B(BC) $\leq$ LC < L 指定寸法0.1mm単位 (LKC-LKZ併用の場合、0.01mm単位指定可) ④全長(LC) - 刃先長(B)が30mm以下の場合 刃先長は全長-30になります。	200
		LKC	全長公差変更 L $\overset{+0.2}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $^{+0.05}_0$	400
外形追加工		LKZ	全長公差変更 L $\overset{+0.2}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $^{+0.01}_0$	600
		CC	シャンク部4カ所C面取り シャンク部コーナー4カ所にC0.5の面取り加工をします。 シャンクコーナーと刃先部距離が0.5mm以上必要です。	200
		CCP	シャンク部1カ所C面取り(まちがい防止用) シャンクコーナー1カ所にC1.0の面取り加工をします。 刃先のコーナーからシャンクまでのa+bの距離が以下の条件のときに適用します。 a+b $\geq$ 1.3 ■C面取り位置指定 	200
		VKC	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $^{+0.005}_0$	300
		VKM	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $^0_{-0.005}$	300
		VHM	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $^0_{-0.01}$	200
		VHZ	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\pm 0.005$	100
		DC	導入部追加 導入部3mm (V-H $\overset{-0.01}{\underset{0.03}{\Rightarrow}}$ )追加	200

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P39						
数量区分	標準対応			個別対応 大口		
数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り	
(*)表示数量超えはWOSにてご確認ください。						
型式	V H	3・4・5 3・4	6・8・10 5・6	13・16 8・10	20・22・25 13・16	28・30 20・22
HPDS HPDL HPES HPEL	3・4	1,850	1,980	2,150	2,320	
	5・6	1,850	2,020	2,320	2,600	2,900
	8・10		2,150	2,430	2,670	2,900
	13・16			2,730	2,900	3,130
	20・22				3,020	3,370
	25・28 30				3,600	3,830
					4,060	
					4,410	
					4,530	
HPRS HPRL	3・4	4,300	4,300	4,650	4,870	
	5・6	4,300	4,410	4,760	5,000	5,220
	8・10		4,530	4,870	5,220	5,450
	13・16			5,340	5,930	6,160
	20・22				6,610	6,860
	25・28 30				7,200	7,440
					7,780	
					8,020	
HPGS HPGL	3・4	2,200	2,200	2,690	2,810	
	5・6	2,200	2,440	2,690	2,930	3,290
	8・10		2,440	2,810	3,050	3,420
	13・16			3,180	3,420	3,660
	20・22				3,790	4,030
	25・28 30				4,160	4,270
					4,640	
					4,890	
					5,010	
					5,260	
型式	V H	6・8・10 6・8・10	13・16 13・16	20・22 20・22	25・28 25・28	30 30
HSPDS HSPDL HSPES HSPEL	6	2,640	3,130	3,820	4,040	4,370
	8・10	2,990	3,590	4,040	4,660	5,240
	13・16		4,360	4,870	5,500	6,490
	20・22			5,600	6,840	7,870
	25・28				8,320	9,400
	30					9,610
HSPRS HSPRL	6	5,080	5,640	6,060	6,360	6,740
	8・10	5,440	6,120	6,740	7,270	7,850
	13・16		7,020	8,000	8,630	9,360
	20・22			9,310	10,440	11,520
	25・28				11,990	13,060
	30					13,340
HSPGS HSPGL	6	3,060	3,530	3,950	4,430	4,790
	8・10	3,310	4,010	4,540	5,200	5,840
	13・16		4,850	5,490	6,140	6,900
	20・22			6,510	7,680	8,810
	25・28				8,950	10,050
	30					10,450
型式	V H	3・4・5 3・4	6・8・10 5・6	13・16 8・10	20・22 13・16	25・28 20・22
PHPDS PHPDL PHPES PHPEL	3・4	2,640	2,930	3,320	3,740	
	5・6	2,690	3,040	3,680	4,620	4,890
	8・10		3,550	4,350	4,940	5,910
	13・16			5,440	6,180	7,150
	20・22				7,320	9,260
	25・28					11,390
30					13,100	
					13,390	
PHPRS PHPRL	3・4	5,200	5,360	5,950	6,420	
	5・6	5,230	5,520	6,230	6,760	7,180
	8・10		6,050	6,930	7,740	8,540
	13・16			8,140	9,380	10,350
	20・22				11,110	12,910
	25・28					15,100
30					17,190	
HSPGS HSPGL	3・4	2,980	3,250	3,890	4,260	
	5・6	3,030	3,470	4,080	4,620	5,310
	8・10		3,880	4,800	5,530	6,500
	13・16			5,950	6,860	7,870
	20・22				8,310	10,190
	25・28					12,090
30					13,890	
					14,390	