


ブロックパンチ


一キ一溝付一




■L(40)・H10~30...B=13 全長が(40)でH寸が10~30の場合、刃先長さは一律13mmになります
■L(50)・H16~30...B=19 全長が(50)でH寸が16~30の場合、刃先長さは一律19mmになります
■H(3)(4) ... L40~70 H寸が(3)(4)の場合、全長Lは40~70の範囲です。
■V(40)・(50)=HKタイプのみの規格です。



■キー溝位置：K指定(KEY POSITION)



(1) 刃先がシャンクの中心にある場合



(2) 刃先がシャンクの中心にない場合



● X・Yの指定は
0.02以上、または0。
公差±0.01




Delivery

3 | 目出荷



⑥3本以上で1明細行当たり一律2,160円

⊗HSKタイプは「ストークA」をご利用できません



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code															
刃先追加工	PC WC	刃先寸法変更 PC \geq V \times 0.3 \geq 1.00 WC \geq H \times 0.15 \geq 0.50 指定0.01mm単位	<table border="1"> <tr><td>W(WC)</td><td>Bmax</td></tr> <tr><td>0.50 ~ 0.99</td><td>4</td></tr> <tr><td>1.00 ~ 1.19</td><td>8</td></tr> <tr><td>1.20 ~ 1.99</td><td>13</td></tr> <tr><td>2.00 ~ 2.99</td><td>20</td></tr> <tr><td>3.00 ~ 4.99</td><td>30</td></tr> <tr><td>5.00 ~</td><td>35</td></tr> </table>	W(WC)	Bmax	0.50 ~ 0.99	4	1.00 ~ 1.19	8	1.20 ~ 1.99	13	2.00 ~ 2.99	20	3.00 ~ 4.99	30	5.00 ~	35	200
W(WC)	Bmax																	
0.50 ~ 0.99	4																	
1.00 ~ 1.19	8																	
1.20 ~ 1.99	13																	
2.00 ~ 2.99	20																	
3.00 ~ 4.99	30																	
5.00 ~	35																	
BC	刃先長変更 2 \leq BC \leq Bmax 指定0.1mm単位 ⑨全長(L)は刃先長さ(BC)+30mm以上必要です。	400																
SC	刃先ラップ仕上げ ⑨W \geq 2.00 ⑨P寸公差・指定単位は変わりません。 ⑨出荷日にご注意ください。 ⑤日出荷	1,200																
PKC	刃先公差変更 P-W \pm 0.01 \Rightarrow +0.01	400																
PKV	刃先公差変更 P-W \pm 0.01 \Rightarrow \pm 0.005	400																
全長追加工	LC	全長変更 30+B(BC) \leq LC<L 指定0.1mm単位 (LK-LKC-LKZ併用の場合、0.01mm単位指定可) ⑨全長(LC)-刃先長(B)が30mm以下の場合 刃先長は全長-30になります。	200															
	LKC	全長公差変更 L $\overset{+0.2}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\overset{+0.05}{\underset{0}{\Rightarrow}}$	400															
	LKZ	全長公差変更 L $\overset{+0.2}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$	600															
外形追加工	CC	シャンク部4カ所C面取り シャンク部コナー4カ所にC0.5mmの面取り加工をします。 シャンクコナーと刃先部距離が0.5mm以上必要です。		200														
	TKC	キー溝位置 公差変更 T $\overset{0}{\underset{-0.05}{\Rightarrow}}$ $\overset{0}{\underset{-0.02}{\Rightarrow}}$	200															
	RTC	キー溝位置 公差変更 T $\overset{0}{\underset{-0.05}{\Rightarrow}}$ $\overset{+0.05}{\underset{0}{\Rightarrow}}$	0															
	WK	キー溝対称位置追加 K0・180 K90・270 H- $ 2\times U(UK) $ \geq 2.0 (K0.K180) V- $ 2\times U(UK) $ \geq 2.0 (K90.270) 追加するキー溝位置はご指定のキー溝位置の対称位置となります。 ⑨UK併用可	400															
	UK	キー溝深さ変更 0.5 \leq UK \leq U-0.2 H(V)-UK \geq 2.0 ⑨WK併用可	指定0.1mm単位	200														
	VKC	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\overset{+0.005}{\underset{0}{\Rightarrow}}$	300															
	VKM	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\overset{0}{\underset{-0.005}{\Rightarrow}}$	300															
	VHM	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\overset{0}{\underset{-0.01}{\Rightarrow}}$	200															
	VHZ	シャンク公差変更 V-H $\overset{+0.01}{\underset{0}{\Rightarrow}}$ $\overset{\pm 0.005}{\underset{0}{\Rightarrow}}$	100															
3 V・H- $\overset{-0.03}{\underset{0.03}{\Rightarrow}}$	DC	導入部追加 導入部3mm(V-H- $\overset{-0.01}{\underset{0.03}{\Rightarrow}}$)追加	200															

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P39					
数量区分	標準対応				個別対応 大口
	1~9	10~29	30~49	50~100	
数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~
便り率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り	