



ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS WITH TIP PROCESS
先端加工段付エジェクタピン



RoHS10



形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型式	ツバ厚	P公差
EHSF□A	4mm (T4)	-0.005
EHSJF□A	6・8mm (JIS)	-0.005
EHSFE□A	4mm (T4)	-0.01 -0.02
EHSJFE□A	6・8mm (JIS)	-0.01 -0.02

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
保持径(D)精度・母材硬度保証範囲・つなぎR
(詳細 P97)

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		N 指定1mm単位			
H	T	H	T	Type	先端形状	D	L				
4	4	8	6	EHSF (P ⁰ _{-0.005})	EHSJF (P ⁰ _{-0.005})	1A 17A	2	50.00~250.00	N ≥ 15 and 15 ≤ (L - N) ≤ 200		
5						2A 18A	2.5			50.00~300.00	1.50 ~ 1.90
6						3A 19A	3				1.50 ~ 2.40
7						4A 20A	3.5	1.50 ~ 2.90			
8						5A 21A	4	50.00~350.00	2.00 ~ 3.90		
9						6A 22A	4.5		2.50 ~ 4.40		
10						7A 23A	5		3.00 ~ 4.90		
11						8A 24A	5.5		3.50 ~ 5.40		
12						9A 25A	6		4.00 ~ 5.90		
13						10A 26A	6.5		4.50 ~ 6.40		
14						11A 27A	7		5.00 ~ 6.90		
15						12A 28A	7.5		5.50 ~ 7.40		
16						13A 29A	8	6.00 ~ 7.90			
17						14A 30A	8.5	6.50 ~ 8.40			
						15A 31A	9	7.00 ~ 8.90			
						16A 32A	10	7.50 ~ 9.40			
							11	8.00 ~ 9.90			
		12	8.50 ~ 10.40								

先端形状1A~32A P.133~136より選択してください。

Order 注文例

型式: EHSF 8A 6 - 140.00 - P5.30 - N80 - R10 - F130.00

Type: 先端形状 D L P N A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

ストーク A

Alterations 追加加工: EHSF8A 6 - 140.00 - P5.30 - N80 - R10 - F130.00 - AWC60

型式: L P N A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Q (AKC・AWC...etc.)

NHC・NHNは緊急出荷サービス(ストック)不可

追加加工詳細 P99

追加加工	記号	詳細
	AKC	ツバカット(角度) AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKC0は指定不要
	AWC	平行2面ツバカット(角度) AWC=指定1°単位 0≤AWC<360
	ARC	直角2面ツバカット(角度) ARC=指定1°単位 0≤ARC<360
	ADC	3面ツバカット(角度) ADC=指定1°単位 0≤ADC<360
	KGA	2面ツバカット(角度) KGA=指定1°単位 0<KGA<360
	KGB	2面ツバカット(角度) KGB=指定1°単位 0<KGB<360 規格位置0°の位置にご注意ください。
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可

追加加工	記号	詳細
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 D+1≤HC<H
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 D+1≤HCC<H-0.3
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T (L, F, N寸は指定寸法通り) T-TC≤Lmax-L
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.100
	NKC	ツバカット無し 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30Aに適用 HC・HCC・TC・NHC・NHNのみ併用可

段付
エジェクタピン