

ショートブロックパンチブランク

追加工価格も数量スライド適用 P.43


M 材質	型式		
H 硬度	タップ付	片フランジ	両フランジ
SKD11相当 60~63HRC	HMBS	HFBS	HWBS
粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHMBS	PHFBS	PHWBS

RoHS







タップ付
HMBS
PHMBS



片フランジ
HFBS
PHFBS



両フランジ
HWBS
PHWBS



● フランジ部詳細



■ フランジ位置指定

- ・片フランジ F0, F90
- ・両フランジ WF0, WF90

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	L	M	ℓ	ℓ1
タップ付	HMBS	6	○	○	○	○	○	○	(13)	4	6	8.5
	PHMBS	8		○	○	○	○	○		5	7.5	10.0
片フランジ	HFBS	10		○	○	○	○	○	(16)	6	9	12.5
	PHFBS	13			○	○	○	○		20		
両フランジ	HWBS	16				○	○	○	25	8	12	15.5
	PHWBS	20					○	○		25		

● タップ付(HMBS・PHMBS) ● L(13) … L13はH6・H8のみ適用
● L(16) … L16はH6~H10のみ適用

Order
注文例

型式	V	H	-	L	-	F	WF
HFBS	08	06	-	20	-	F90	

Delivery
出荷日

3	日目出荷
---	------

ご注文締切
ストーク A 早割 翌日出荷 300円/明細行 PM 3:00迄
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alterations		型式	V	H	-	L(LC)	-	F-WF	-	(HC・TC・TKC等)
追加工		PHFBS	20	10	-	LC15.5	-	F0	-	TC2.5
全長追加工	LC									
		全長変更				指定0.1mm単位	13<LC<25			
						①タップ付(HMBS・PHMBS)の場合				
						H	LC範囲			
						6~8	13<LC<25			
						10	16<LC<25			
						13~20	20<LC<25			
タップ部追加工	MC									
		タップ径変更				H	V	6 8 10 13 16 20		
						6		M4 → M3		
						8	-	M5 → M4		
						10	-	M6 → M5		
						13	-	M8 → M6		
								②M3の場合、ℓ1寸法は7.07となります。		
フランジ部追加工	HC									
		フランジ幅変更				0	HC	0.0~HC<1.5	指定0.1mm単位	
		TC								
		フランジ厚変更				2	TC	2.0~TC<5	指定0.1mm単位(TKC併用の場合0.01mm単位指定可)	
						③全長は(5-TC)分短くなります。				
						LC併用の場合、全長はLCと同じです。				
		TKC								
		フランジ公差変更				T	+0.2	0	+0.02	
		TKM								
		フランジ公差変更				T	+0.2	0	-0.02	



Price

価格

■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~29 30~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ SKD11相当 基準単価

型式	V	6・8・10	13・16	20
HMBS (タップ付)	6	1,150	1,310	1,540
	8・10	1,230	1,380	1,620
	13・16		1,620	2,000
	20			2,230
HFBS (片フランジ)	6	930	1,030	1,190
	8・10	980	1,090	1,240
	13・16		1,240	1,500
	20			1,610
HWBS (両フランジ)	6	1,090	1,190	1,340
	8・10	1,130	1,240	1,400
	13・16		1,400	1,650
	20			1,760

■ 粉末ハイス鋼 基準単価

型式	V	6・8・10	13・16	20
PHMBS (タップ付)	6	2,210	2,800	3,370
	8・10	2,800	3,580	4,380
	13・16		5,020	6,170
	20			7,400
PHFBS (片フランジ)	6	3,070	3,840	4,450
	8・10	3,620	4,490	5,490
	13・16		5,710	6,700
	20			8,070
PHWBS (両フランジ)	6	3,410	4,170	4,770
	8・10	3,960	4,830	5,810
	13・16		6,040	7,040
	20			8,390