


ダイス鋼  
SKD61  
+  
窒化処理

STEPPED EJECTOR PINS WITH ENGRAVING -P・L・N DIMENSION DESIGNATION TYPE-

# 刻印付段付エジェクタピン

-先端径・全長指定タイプ-



- ハイス鋼 SKH51
- ハイス鋼 SKH51
- 硬質クロム
- ダイス鋼 SKD61
- 窒化処理
- ダイス鋼 SKD61
- ガハートン
- ダイス鋼 SKD61
- ステンレス鋼 SUS440C
- 4mm
- JIS (6-8mm)
- 10mm
- P<sup>-0.01</sup><sub>-0.02</sub>
- P<sup>0</sup><sub>-0.005</sub>
- P<sup>0</sup><sub>-0.002</sub>
- 全長指定
- 先端径指定
- 先端径・全長指定
- 先端加工
- 刻印付
- ガス抜き

RoHS10

型式		ツバ厚	T公差	P公差	
Type	Character			4 ≤ D ≤ 8	10 ≤ D ≤ 20
EJSF	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MR</span>	6・8mm (JIS)	0 -0.05	-0.01 -0.02	-0.01 -0.03

Ⓜ 材質 SKD61+窒化処理  
 Ⓜ 硬度 表面: 900HV~ 母材: 40~45HRC  
 保持径(D)精度・母材硬度・窒化表面硬度保証範囲・つなぎR (詳細 P97)

Ⓢ 刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)
1.50 ≤ P ≤ 19.90	1.50 ≤ P ≤ 19.90	2.80 ≤ P ≤ 19.90	3.60 ≤ P ≤ 19.90	4.50 ≤ P ≤ 19.90

Ⓢ 成形品の文字順序でご注文ください。Ⓢ 文字フォントはP90をご参照ください。

Alterations 追加工

型式 - L - P - N - 刻印文字 (0~9, A~Z, / > < + - : . , ) - (AKC・AWC...etc.)

EJSF3M 5 - 250.00 - P4.50 - N130 - ABC - AWC45

追加工詳細 P99

追加工	記号	詳細
	AKC	ツバカット(角度) AKC=指定1°単位 0 < AKC < 360 Ⓢ AKCOは指定不要
	AWC	平行2面ツバカット(角度) AWC=指定1°単位 0 ≤ AWC < 360
	ARC	直角2面ツバカット(角度) ARC=指定1°単位 0 ≤ ARC < 360
	ADC	3面ツバカット(角度) ADC=指定1°単位 0 ≤ ADC < 360
	KGA	2面ツバカット(角度) KGA=指定1°単位 0 < KGA < 360
	KGB	2面ツバカット(角度) KGB=指定1°単位 0 < KGB < 360 Ⓢ 規格位置0°の位置にご注意ください。
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2 Ⓢ 他ツバカット加工との併用不可

追加工	記号	詳細
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T (L, N寸は指定寸法通り) T-TC ≤ Lmax-L
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P100
	EC	刻印文字深さ変更 0.2 ~ 0.1 指定方法 EC0.1 0.2 ~ 0.3 指定方法 EC0.3

エジェクタピン

■軸径(P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	P	Q	W
1M 1MR (1文字)	1.50 ~ 1.99	1.2	0.6
	2.00 ~ 2.49	1.5	0.8
	2.50 ~ 3.49	2.0	1.0
	3.50 ~ 4.49	3.0	1.5
	4.50 ~ 5.49	4.0	2.0
	5.50 ~ 11.99	5.0	2.5
2M 2MR (2文字)	1.50 ~ 1.99	0.7	1.1
	2.00 ~ 2.29	0.8	1.2
	2.30 ~ 2.99	1.0	1.3
	3.00 ~ 3.99	1.5	2.0
	4.00 ~ 4.99	2.0	2.6
	5.00 ~ 5.99	2.5	3.3
3M (3文字)	6.00 ~ 7.99	3.0	3.9
	8.00 ~ 11.99	4.0	5.2
	12.00 ~ 19.90	6.5	8.0
	2.80 ~ 3.09	0.8	1.8
	3.10 ~ 4.49	1.0	2.1
	4.50 ~ 5.49	1.5	3.2
4M (4文字)	5.50 ~ 6.99	2.0	4.2
	7.00 ~ 11.99	2.5	5.3
	12.00 ~ 19.90	4.5	8.5
	3.60 ~ 3.89	0.8	2.4
	3.90 ~ 5.49	1.0	2.9
	5.50 ~ 6.99	1.5	4.4
5M (5文字)	7.00 ~ 11.99	2.0	5.8
	12.00 ~ 19.90	3.5	8.8
	4.50 ~ 4.99	0.8	3.0
	5.00 ~ 6.99	1.0	3.7
	7.00 ~ 11.99	1.5	5.6
	12.00 ~ 19.90	3.0	9.0

Ⓢ 一部の文字は視認性を優先するため、Q・Wの寸法は規格値と異なる場合があります。

エジェクタピン	成形品
逆文字(凹文字)	正文字 (凸文字 浮き出し文字)
刻印 詳細図	刻印溝幅(a) 0.1×0~0.2×0 抜勾配(b°) 20° ± 2° 刻印深さ(e) 0.2 ± 0.05

ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		N 指定1mm単位	刻印文字 (丸ゴシック体)
H	T	Type ツバ厚JIS	Character	D	L		
8	6	EJSF	1M	4	50.00~300.00	1.50~ 3.90	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
				4.5		2.50~ 4.40	
				5		3.00~ 4.90	
				5.5		3.50~ 5.40	
				6		4.00~ 5.90	
9	8	EJSF	2M	6.5	50.00~300.00	4.50~ 6.40	呼称 刻印文字 注文記号 スラッシュ / / ダイナリ > > ショナリ < < プラス + + マイナス - # スペース : % ナカゲロ ・ @ ピリオド . &
				7		4.90~ 6.90	
				8		5.90~ 7.90	
				10		7.90~ 9.90	
				12		8.90~ 11.90	
10	8	EJSF	3M	15	50.00~300.00	10.90~ 14.90	
				16		11.90~ 15.90	
				20		15.90~ 19.90	
11	8	EJSF	4M	20	50.00~300.00	15.90~ 19.90	
				21		15.90~ 19.90	
				25		15.90~ 19.90	

- Ⓢ 1MR・2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する  
場合に、刻印を連番で製作します。
  - Ⓢ 1MRの場合、「9」の次は「0」、「Z」の次は「A」となります。
  - Ⓢ 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目「9」、「Z」の次は二桁目を繰り上げ、  
「0」、「A」から連番します。
  - Ⓢ 1MR・2MRの場合、数字・アルファベット以外のご指定いただけません。
- 1MR(例) • EJSF1MR2-150-P1.5-1を5本ご注文の場合 (1)(2)(3)(4)(5)  
 • EJSF1MR3-150-P2.5-Zを3本ご注文の場合 (Z)(A)(B)  
 2MR(例) • EJSF2MR4-100-P3.5-01を4本ご注文の場合 (01)(02)(03)(04)  
 • EJSF2MR4-100-P3.5-A8を4本ご注文の場合 (A8)(A9)(B0)(B1)  
 • EJSF2MR6-150-P5.5-1Xを6本ご注文の場合 (1X)(1Y)(1Z)(2A)(2B)(2C)

Order 注文例

型式 L - P - N - 刻印文字 (0~9, A~Z)

EJSF 1M 4 - 200.00 - P3.50 - N150 - A

Delivery 出荷日

5 日日出荷