


## 無給油薄型スライドプレート

-銅合金 5mmタイプ-




取付穴 タイプ	$\ell$	$\ell_1$	型 式		L	
			type	W		
2穴	20	—	UTW	28	50	
	45			75	75	
	70			100	100	
3穴	60	—		150	150	
	20	38	50	50		
	45		75	75		
2穴	45		—		100	100
	70				150	150
	70				75	75
3穴	60	—	48	100	100	
	45			125	125	
	70			150	150	
2穴	70	45		75	75	
	95			100	100	
	95			125	125	
3穴	60	—		150	150	
	45	75	75	75		
	70		100	100		
4穴	70		45		125	125
	95				150	150
	60	100	100	100		
4穴	70		70		125	125
	95				150	150
	60				100	100

Order  
注文例  
型 式 - L  
UTW75 - 100

Delivery  
出荷日  
在庫品

## 無給油薄型スライドプレート

-SKS3(53~56HRC) 5mmタイプ-



$\ell$	型 式		L
	type	W	
UTWSZ	20	28	50
	45	75	75
	70	100	100
	20	50	50
	45	75	75
	70	100	100
	45	75	75
70	48	100	100

Order  
注文例  
型 式 - L  
UTWSZ38 - 100

Delivery  
出荷日  
在庫品