


超硬エア穴付ブロックパンチブランク

追加工価格も数量スライド適用 P.43




●はZJF・ZJWには適用できません



| | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----------|-------|
| 型式 | V | H | L | 指定0.1mm単位 | K·F·W |
| ZJB | 08 | 06 | —40 | | |
| ZJK | 10 | 05 | —50 | — | K90 |
| ZJF | 13 | 10 | —70 | — | F0 |
| ZIW | 16 | 16 | —60 | — | WF90 |



Example 使用例



| | | | | | | |
|--------------------|------|---|--------------------------------|-------------|--|---|
| Alterations 追加工 | 型式 | V | H | - L(LC) - | - T - | K-F-WF - (TC-VKC...etc.) |
| | | | | | | |
| | ZJF | 10 | 05 | - | 50 | - F0 - TKC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | Alterations | Code | Spec. |
| 全長追加工 | LC | 全長変更 30≤LC<L 指定0.1mm単位 (LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) | 600 | 外形追加工 | CC | シャンク部4カ所C面取り シャンク部コーナー4カ所 にC0.5の面取り加工をします。 シャンクコーナーと刃先部距離が 0.5mm以上必要です。 |
| | LCX | S寸法を変えずに全長変更 30≤LCX<L 指定0.1mm単位 ⑨LKC、LKZ併用の場合は0.01mm単位指定可 ⑩フランジ付適用不可 | 600 | | CCP | シャンク部1カ所C面取り (まちがい防止用) シャンクコーナー1カ所にC1.0の面取り加工をします。 刃先のコーナーからシャンクまでのa+bの 距離が以下の条件のとき適用します。 a+b≥1.3 |
| | LKC | 全長公差変更 $L_{+0.3}^{\circ} \Rightarrow +0.05$ | 1,200 | | CCP0 | CCP0 CCP90 CCP180 CCP270 ■C面取り位置指定 ⑨ノーマルのみ適用 |
| | LKZ | 全長公差変更 $L_{+0.3}^{\circ} \Rightarrow +0.01$ | 1,800 | | VKC | シャンク公差変更 $V+H_{+0.005}^{\circ} \Rightarrow +0.003$ |
| フランジ部追加工 | HC | フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位 | 600 | VKM | シャンク公差変更 $V+H_{+0.005}^{\circ} \Rightarrow 0$ | |
| | TC | フランジ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位 (TKC-TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ⑨全長Lは(5-TC)分短くなります。 ⑩LC併用の場合、全長はLCと寸法です。 | 600 | VHM | シャンク公差変更 $V+H_{+0.005}^{\circ} \Rightarrow -0.005$ | |
| | TKC | フランジ厚公差変更 $T_{0}^{\circ} \Rightarrow +0.02$ | 1,200 | | | |
| | TKM | フランジ厚公差変更 $T_{0}^{\circ} \Rightarrow 0_{-0.02}$ | 1,200 | | | |
| | FK | フランジ頭部逃げ追加工 フランジ折損防止のためフランジ頭部に 逃げ加工をします。 | 片フランジ 600 両フランジ 1,200 | | | |
| キ一溝追加工 | RTC | キ一溝位置 公差変更 $T_{-0.02}^{\circ} \Rightarrow +0.05$ | 0 | | | |
| | UK | キ一溝深さ変更 0.5≤UK≤U+0.2 H(V)-[U+d ₁ (d ₂)]≥2.0 ⑨*一溝付に適用 | 600 | | | |



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 |
|------|------|-----|-------|-------|------|
| 数量 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~20 | 21~ |
| 従事者 | 基準達成 | 5% | 10% | 15% | 上回り |
| 顧客 | 基準達成 | 5% | 10% | 15% | 上回り |

●表3 数量超えはWOCにてアセスメント

●以下のタイプには各加工費が追加されます。


■キ-溝付タイプ (ZJK) ZJB基準単価+ 800円

■片フランジタイプ(ZJF) ZJB基準単価+1,200円

■両フランジタイプ(ZJW) ZJB基準単価+2,400円

| ■基準単価 | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 型式 | L | V | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| ZJB | 40 | 5 | 3,820 | 3,780 | 3,930 | 4,090 | 4,380 | 4,620 | 4,930 |
| | | 6 | — | 3,860 | 4,050 | 4,210 | 4,550 | 4,820 | 5,170 |
| | | 8 | — | — | 4,350 | 4,570 | 5,050 | 5,390 | 5,760 |
| | | 10 | — | — | — | 4,840 | 5,410 | 5,740 | 6,280 |
| | | 13 | — | — | — | — | 5,860 | 6,370 | 7,070 |
| | | 16 | — | — | — | — | — | 7,010 | 7,540 |
| | | 20 | — | — | — | — | — | — | 8,480 |
| | | 5 | 3,820 | 3,900 | 4,090 | 4,300 | 4,630 | 4,930 | 5,300 |
| | | 6 | — | 4,030 | 4,230 | 4,470 | 4,860 | 5,190 | 5,550 |
| | | 8 | — | — | 4,590 | 4,890 | 5,430 | 5,780 | 6,330 |
| ZJB | 50 | 10 | — | — | — | 5,240 | 5,800 | 6,300 | 6,990 |
| | | 13 | — | — | — | — | 6,440 | 7,090 | 7,630 |
| | | 16 | — | — | — | — | — | 7,550 | 8,520 |
| | | 20 | — | — | — | — | — | — | 9,720 |

| 標準単価 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 型式 | L | H | V | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| ZJB | 60 | 5 | | 3,930 | 4,030 | 4,260 | 4,490 | 4,900 | 5,240 | 5,610 |
| | | 6 | | — | 4,170 | 4,440 | 4,690 | 5,170 | 5,490 | 6,000 |
| | | 8 | | — | — | 4,840 | 5,170 | 5,740 | 6,240 | 6,910 |
| | | 10 | | — | — | — | 5,530 | 6,260 | 6,870 | 7,370 |
| | | 13 | | — | — | — | — | 7,030 | 7,500 | 8,450 |
| | | 16 | | — | — | — | — | — | 8,360 | 9,530 |
| | | 20 | | — | — | — | — | — | — | 10,970 |
| | | 5 | | 4,030 | 4,170 | 4,440 | 4,690 | 5,160 | 5,490 | 6,000 |
| | | 6 | | — | 4,320 | 4,630 | 4,940 | 5,390 | 5,850 | 6,450 |
| | | 8 | | — | — | 5,090 | 5,410 | 6,120 | 6,710 | 7,180 |
| 70 | 70 | 10 | | — | — | — | 5,890 | 6,720 | 7,430 | 8,020 |
| | | 13 | | — | — | — | — | 7,330 | 8,150 | 9,270 |
| | | 16 | | — | — | — | — | — | 9,170 | 10,520 |
| | | 20 | | — | — | — | — | — | — | 12,20 |



■キー溝付パンチ
固定キー
P247

