


精級エジェクタガイドピン

-インロー・ボルト止めザグリ穴タイプ-



RoHS10

EGZA



D	C
16~30	0.5
35・40	1.0

Ⓜ 材質 SUJ2
Ⓜ 硬度 58HRC~
(高周波焼入)

Ⓜ 1オーダー8本以内は同時研磨いたします。
(L寸公差は表記のとおりですが、L寸のばらつきは0.01以内に仕上げます。)

適用ボルト サイズ(M)	D	d	D ₁	H	型 式		L 指定5mm単位	
					Type	D		
M6	16	-0.020 -0.025	7	11	7	EGZA	16	50~90
M8	20	-0.025 -0.030	9	14	9		20	50~130
	25						50~130	
M10	30	-0.025 -0.030	11	18	13	30	50~190	

適用ボルト サイズ(M)	D	d	D ₁	H	型 式		L 指定5mm単位	
					Type	D		
M10	35	-0.025 -0.030	11	18	13	EGZA	35	50~190
M12	40						14	20

Order 注文例 **型 式** - **L**
EGZA30 - 50


Delivery 出荷日 **3** 日目出荷 **急** ストック **T**
ストック **A**

Alterations 追加加工 **型 式** - **L(LC)**
EGZA30 - LC128.5

追加加工	記号	詳細
	LC	全長変更 LC=指定0.1mm単位 Ⓜ 50<LC<Lmax.

EX Example 使用例

ピン：ザグリ穴タイプ
プシュ：プレーンタイプ
P880




精級エジェクタガイドピン

-インロー・ボルト止め貫通穴タイプ-



RoHS10

EGHA



D	C
16~30	0.5
35・40	1.0

Ⓜ 材質 SUJ2
Ⓜ 硬度 58HRC~
(高周波焼入)

Ⓜ 1オーダー8本以内は同時研磨いたします。
(L寸公差は表記のとおりですが、L寸のばらつきは0.01以内に仕上げます。)

適用ボルト サイズ(M)	D	d	型 式		L 指定5mm単位
			Type	D	
M6	16	-0.020 -0.025	EGHA	16	50~90
M8	20	-0.025 -0.030		20	50~130
	25			25	50~130
M10	30	-0.025 -0.030	30	50~190	

適用ボルト サイズ(M)	D	d	型 式		L 指定5mm単位
			Type	D	
M10	35	-0.025 -0.030	EGHA	35	50~190
M12	40			40	50~250

Order 注文例 **型 式** - **L**
EGHA30 - 50


Delivery 出荷日 **3** 日目出荷 **急** ストック **T**
ストック **A**

Alterations 追加加工 **型 式** - **L(LC)**
EGHA30 - LC128.5

追加加工	記号	詳細
	LC	全長変更 LC=指定0.1mm単位 Ⓜ 50<LC<Lmax.

EX Example 使用例

ピン：貫通穴タイプ
プシュ：プレーンタイプ
P880



関連部品 エジェクタスチール