

# 無給油センターレール

-スタンダードタイプ(銅合金)-

RoHS 10

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

④ 80℃以下でご使用ください。

型式	材質
CGZ	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (JIS : HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設


■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1
15	15	9.5	5.5	6
20	15	11	6.5	7
	20			

型式 Type	W	T	L	ボルト 穴数	A
	20	15	40 50 60 70 80 90 100 110	2 3	10
		20	120 130 140 150	3	

Order 注文例 型式 - T - L  
CGZ15 - 15 - 40

Delivery 出荷日 5 日日出荷 急 ストック B



# 無給油センターレール

-ボルト穴ピッチ指定タイプ(銅合金)-

RoHS 10

■取付ボルト穴2ヶ所 2H

■取付ボルト穴3ヶ所 3H

④ 80℃以下でご使用ください。

型式	材質
CGZF-□H	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (JIS : HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1
15	15	9.5	5.5	6
20	15	11	6.5	7
	20			

型式 Type	No. (ボルト穴)	W	T 選択	L 指定10mm単位	ボルト穴ピッチ 指定0.5mm単位							
					A		B		C			
					min.	max.	min.	max.	min.	max.		
CGZF	2H	15	15	2H 40~70	7	B-11.5	A+11.5	2H L-7	B+11.5	3H L-7		
				3H 60~100				3H C-11.5		3H L-7		
	3H	20	15	2H 40~110	7.5	B-13	A+13	2H L-7.5	B+13	3H L-7.5		
				3H 80~110				3H C-13				
				20				2H 120~150				
								3H 120~150				

Order 注文例 型式 - T - L - A - B - C  
2H CGZF-2H15 - 15 - 70 - A7 - B47  
3H CGZF-3H15 - 15 - 100 - A7 - B40 - C90

Delivery 出荷日 8 日日出荷

Alterations 追加工 型式 - T - L - A - B - (MC)  
CGZF-2H15 - 15 - 70 - A13.0 - B52.0 - MC

追加工	記号	詳細
2×M(抜きタップ)	MC	タップ穴に変更 詳細 P.632

ガイドレール・センターレール