


絞り用ジェクタパンチ

ノーマル・ラップ仕上げ

①ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) **P.243**

Type	M 材質	H 硬度	シャンク径D	型式
レギュラータイプ	SKH51相当	61~64HRC	4~6	SJ ラップ仕上げ L-SJ
	SKD11相当	60~63HRC	8~25	PJ ラップ仕上げ L-PJ
	粉末ハイス鋼	64~67HRC	4~25	SJ-C ラップ仕上げ L-SJ-C
位置決めノック穴付パンチ	SKD11相当	60~63HRC	10~25	SJ-C ラップ仕上げ L-SJ-C

●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチプランク **P.238**
●ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット **P.241**



B	H	型式		L	指定0.01mm単位			dmin.
		Type	Shape(形状)		D	min. P max.*	Vmin.	
8	7	レギュラータイプ	ラップ仕上げ	2A~4A 2B 5B~7B 2C~8C 3D~7D (40) (50) 60 70 80 90 100	4	2.00~ 3.99	1.00	1.00
	8		SJ L-SJ		5	2.00~ 4.99	2.00	2.00
	9		PJ L-PJ		6	2.00~ 5.99	2.00	2.00
	11				8	3.00~ 7.99	3.00	3.00
	13				10	3.00~ 9.99	3.00	3.00
	16		位置決め ノック穴付		13	6.00~12.99	6.00	6.00
	19		(D10~25) (L60~100)		16	10.00~15.99	6.00	6.00
	23				20	13.00~19.99	6.00	6.00
	28				25	18.00~24.99	6.00	6.00

①ラップ仕上げは、形状2A・2C・3C・4C・6C・3D・4D・5D・9Dには適用できません。

②L(40)…B=6 全長Lが(40)の場合、刃先長さBは一律6mmになります。

③L(50)…B=13 全長Lが(50)の場合、刃先長さBは一律13mmになります。

④SJ-C…D≥10, L≥60 SJ-Cの場合、Dは10~25、全長Lは60以上になります。

⑤SJ-C L=60…B=13 SJ-Cで全長Lが60の場合、刃先長さBは一律13mmになります。

⑥P>D-0.03…l=0 P>D-0.03の場合、D-0.03(導入部)はつきません。

⑦P=Dの指定が可能です。P=D…P-Tm5…l=0 *P=Dの場合、Pの公差はm5となり、D-0.03(導入部)はつきません。

⑧dのあるShape(形状)は、dmin.にご注意ください。

Order
注文例 型式 - L - P-E-V-R-Q-A-K-F-S
SJ2C 16 - 70 - P12.00-V10.00-A30-F65.0-S3

Delivery
出荷日 3 日目出荷 ストーカ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 **P.40**
③3本以上で1明細行当たり一律2,160円

追加工価格も数量スライド適用 **P.43**

Alterations
追加工 型式 - L(LC) - P-E-V-R-Q-A-K-F-S - (HC-TC...etc.)
SJ2C 16 - LC75.0 - P12.00-V10.00-A30-F65.0-S3 - LKC-FKC

Alterations	Code	Spec.	\$/1Code
	HC	ツバ径変更 D≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 3.5≤TC<5 指定0.1mm単位 (TKC-TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ④全長は(5-TC)分短くなります。	200
	TCC	ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 P.1557 指定0.1mm単位 0.5≤TCC≤(H-D)/2 ④H≤5はTCC 0.5になります。	200
	KC	ツバ部廻り止め一面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
	RC	リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工	200
	TKC	ツバ厚公差変更 5+0.3 ⇄ +0.02 ④位置決めノック穴付パンチは適用不可	200
	TKM	ツバ厚公差変更 5+0.3 ⇄ 0 ④位置決めノック穴付パンチは適用不可	200

Alterations	Code	Spec.	\$/1Code
	LC	全長変更 LC<L 指定0.1mm単位 ④刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 ④ジェクタピンの飛び出し量は2mmとなります。	200
	LKC	L寸法公差変更 L+0.3 ⇄ +0.05 ④L-KCは適用不可	400
	PKC	P寸法公差変更 P+0.01 ⇄ +0.005 ④ラップ仕上げは適用不可	400
	AKC	A角度公差変更 A±30° ⇄ ±10° ④ラップ仕上げは適用不可	400
	KKC	K角度公差変更 K±30° ⇄ ±10° ④ラップ仕上げは適用不可	400
	RKC	R寸法公差 R±0.5 ⇄ ±0.05 0.1≤R≤10の範囲で適用	400
	QKC	0寸法公差変更 0±0.5 ⇄ ±0.05 0.1≤Q≤10の範囲で適用	400
	NDC	導入部無し l≥3 ⇄ l=0	0
	AC	エア用としてジェクタビ ンを抜き取り、内側から 横穴をふさぎます。	-100
	NC	ジェクタピンを抜き取り ます。 ④ACと併用不可	-200
	FKC	F寸法公差変更 F+0.3 ⇄ +0.05	800

Price
価格 ■ 数量スライド価格 (①円未満切り捨て) **P.39**
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数 量 1~9 10~29 30~49 50~100 101~
引 价 基準単価 5% 10% 15% お見積り
④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ ノーマル

Type	D	¥ 基準単価 1~9本			
		2A~4A	2B·5B~7B	2C~8C	3D~7D·9D
SJ	4	2,210	2,500	2,970	3,440
	5	2,140	2,410	2,880	3,360
	6	2,140	2,410	2,880	3,360
	8	2,470	2,750	3,210	3,740
	10	2,600	2,880	3,360	3,880
	13	2,760	3,040	3,520	4,020
	16	3,240	3,520	3,990	4,530
	20	3,700	3,990	4,450	5,010
	25	4,090	4,360	4,840	5,400
PJ	4	3,040	3,350	3,870	4,370
	5	2,910	3,210	3,720	4,240
	6	2,910	3,210	3,720	4,240
	8	3,690	4,000	4,510	5,070
	10	4,160	4,460	4,980	5,550
	13	5,170	5,490	6,000	6,560
	16	6,290	6,590	7,100	7,700
	20	7,550	7,860	8,380	8,990
	25	9,160	9,430	9,960	10,570
SJ-C	10	3,160	3,440	3,820	4,400
	13	3,250	3,520	3,900	4,490
	16	3,700	3,990	4,440	4,950
	20	4,490	4,760	5,240	5,790
	25	4,650	4,930	5,380	6,110

Type	D	¥ 基準単価 1~9本			
		3A·4A	2B·5B~7B	5C·7C·8C	6D·7D
L-SJ	4	3,810	4,100	4,570	5,040
	5	3,740	4,010	4,480	4,960
	6	3,740	4,010	4,480	4,960
	8	4,070	4,350	4,810	5,340
	10	4,200	4,480	4,960	5,480
	13	4,360	4,640	5,120	5,620
	16	4,840	5,120	5,590	6,130
	20	5,300	5,590	6,050	6,610
	25	5,690	5,960	6,440	7,000
L-PJ	4	4,840	5,150	5,670	6,170
	5	4,710	5,010	5,520	6,040
	6	4,710	5,010	5,520	6,040
	8	5,490	5,800	6,310	6,870
	10	5,960	6,260	6,780	7,350
	13	6,970	7,290	7,800	8,360
	16	8,090	8,390	8,900	9,500
	20	9,350	9,660	10,180	10,790
	25	10,960	11,230	11,760	12,370
L-SJ-C	10	4,760	5,040	5,420	6,000
	13	4,850	5,120	5,500	6,090
	16	5,300	5,590	6,040	6,550
	20	6,090	6,360	6,840	7,390
	25	6,250	6,530	6,980	7,710