


追加工価格も数量スライド適用 P.43



H	B	C	型式		指定0.1mm単位	A	文字		¥基準単価
			Type	D			Chr		
13	3.3	—	KMCP (1文字)	10	30.0~120.0	5	0123456789 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ	1~9本	3,370
	4			10		6			3,370
	16			13		8			3,830
	19			16		10			4,410
	23			20		13			4,890
13	2.5	3.5	KMCPW (2文字)	10	30.0~120.0	4	RH LH FR FL RR RL	1~4本	3,800
16	3.3	5		13		5			3,830
19	4	6		16		6			4,410
23	5.3	8		20		8			4,890
28	6.5	10		25		10			5,230
13	2.5	3.5	KMCPWF (2文字フリー)	10	30.0~120.0	4	0123456789 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ	1~10本	4,400
16	3.3	5		13		5			4,500
19	4	6		16		6			4,900
23	5.3	8		20		8			5,430
28	6.5	10		25		10			5,810

• **KMCPW**
RH…RIGHT HANDLE FR…FRONT RIGHT RR…REAR RIGHT
LH…LEFT HANDLE FL…FRONT LEFT RL…REAR LEFT

①の場合…1この形になります。
②Oの場合…刻印面積の制約上「0」と同形状になります。

Order 注文例 型式 — L — A — CHR
KMCP 13 — 110.0 — A8 — G
KMCPWF 16 — 110.0 — A6 — AB

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40
③3本以上で1明細行当たり一律2,160円


Price 價格 ■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~29 30~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 追加工 型式 — L — A — CHR — (KC)
KMCP 10 — 80.0 — A5 — R — KC90

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
D $\frac{0.01}{2}$	KC	シバ部廻り止め加工 指定90° 単位 KC0 KC90 KC180 KC270	200

■ ダイチェックボタン

型式	M 材質	H 硬度
DCBAW13	SKS3	56~58HRC



d	締付ボルト サイズ	M × P	t	型式	D	¥基準単価
				Type	D	1~4本
—	—	M 6×P1.0	—	DCBAW	13	1,280
11	CB6-20	M 8×P1.25	8	DCBA	16	2,250
13.5	CB8-25	M10×P1.5	10	DCBA	18	2,530



Order
注文例

DCBA 16



Delivery
出荷日

DCBA16 · DCBA18
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40
③ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円



DCBAW13

2 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.40
③3本以上で1明細行当たり一律1,350円




Price
価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39		
数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9 10~29 30~49 50~100 101~	標準単価 5% 10% 15%	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ シム

型式	D ₁
DCBA用	DCIM 14
	DCIMT 16



型式	T
DCIM	0.05
DCIMT	0.1
DCIM	0.2
DCIMT	0.3
DCIM	0.5
DCIMT	1.0



Order
注文例

DCIM — 0.05



Delivery
出荷日

2 日目出荷
ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄
④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円



DCIM

2 日目出荷
ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄
④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円



Price
価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分

標準対応

個別対応 大口

お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。